

System DUSTHUNTER SB30

DUSTHUNTER SB30

粉塵測量裝置

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
System DUSTHUNTER SB30	應要求提供

我們的區域銷售組織可幫助您選擇合適的裝置配置。

其他設備結構與配件 ➜ www.sick.com/DUSTHUNTER_SB30

詳細技術資料

技術資料

量測變量	散射光強度, 粉塵濃度（經過重力校準後）
量測原理	後向光散射
光譜範圍	640 nm ... 660 nm 雷射，防護等級2，功率 < 1 mW
量測範圍	
散射光強度	0 ... 7.5 SI / 0 ... 3,000 SI 透過SOPAS ET可自由調節兩種量測範圍 預設九種量測範圍 (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 SI)
調整時間 (t_{90})	1 s ... 600 s 可透過SOPAS ET軟體自由設定
精度	± 2 % 量測範圍上限值
重複精度	
零點	0.1 %
符合性	TÜV型式檢驗 中國EPA認證
電氣安全	CE
控制功能	自動自我檢測（線性、漂移、老化） 藉著基準濾波器手動線性測試
選項	MCU控制元件 外接式吹氣單元


分類

ECLASS 5.0	27150306
ECLASS 5.1.4	27150306
ECLASS 6.0	27150306
ECLASS 6.2	27150306
ECLASS 7.0	27150306
ECLASS 8.0	27150306
ECLASS 8.1	27150306


ECLASS 9.0	27150306
ECLASS 10.0	27150306
ECLASS 11.0	27150306
ECLASS 12.0	27150306
ETIM 5.0	EC001190
ETIM 6.0	EC001190
ETIM 7.0	EC001190
ETIM 8.0	EC001190
UNSPSC 16.0901	41115406

尺寸圖 (尺寸 (mm))


DHSB-T30投光-受光元件




MCU-N控制元件；壁式外殼，緊凑型規格（僅用于非爆炸危險區域）



MCU-P控制元件；壁式外殼，緊凑款（僅適合非爆炸危險區域）



SLV4-2吹氣單元，2BH1300



SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com