SICK.COM



データシート

MZC1-2V2PS-KR0

MZC1
シリンダセンサ

SICK Sensor Intelligence



シリンダセンサ

MZC1-2V2PS-KR0

注文情報

タイプ	製品番号
MZC1-2V2PS-KR0	1059737

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/MZC1

技術仕様詳細

特徴

シリンダ型	C溝スロット
アダプタ付きシリンダ型	SMCレール CDQ2 SMCレール ECDQ2 丸型シリンダ プロファイルシリンダ・タイロッドシリンダ
筐体奥行	23.7 mm
スイッチング出力	PNP
スイッチング周波数	1,000 Hz
出力機能	N/O
電気仕様	DC3線式
保護等級	IP68

機械/電気

供給電圧	10 V DC ... 30 V DC
消費電流	8 mA, 負荷なし
電圧降下	≤ 2.5 V
連続電流 I_a	≤ 100 mA
保護クラス	III
応答感度 (代表値)	2.2 mT
オーバーラン距離 (代表値)	4 mm [1]
ヒステリシス (代表値)	≤ 0.8 mT
再現性	≤ 0.1 mT [2]
逆接保護	あり
短絡保護	あり
スイッチング状態LED	あり

[1] センサがスイッチング信号を出力している間、エンコーダ磁石が移動する距離。.

[2] 供給電圧U_Bおよび周囲温度Taは一定.

ティーチイン	いいえ
パワーアップパルスサプレッション	あり
動作時の周囲温度	–30 °C ... +80 °C
耐衝撃性・耐振性	30 g、11 ms / 10～55 Hz、1 mm
EMC	EN 60947-5-2に準拠
接続タイプ	M8プラグ付きケーブル、3ピン、ローレットネジ付き, ドラッグチェーン対応, 0.3 m
接続タイプ詳細	
導体断面	0.09 mm²
ケーブル直径	Ø 2.2 mm
曲げ半径	固定式配線の場合 > 2 x ケーブル直径 可動状態 > 5 x ケーブル直径
ねじり応力	± 270° / 0.1 m
ねじりサイクル	300,000
ドラッグチェーンサイクル	5,000,000
ドラッグチェーンパラメータ	走査速度 最大3 m/s 加速度 最大10 m/s² ドラッグチェーンの曲げサイクル 最小500万回
ケーブル引き出し	アキシャル
材料	
筐体	プラスチック
ケーブル	PUR
UL-File-No.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] センサがスイッチング信号を出力している間、エンコーダ磁石が移動する距離。.

[2] 供給電圧U_Bおよび周囲温度Taは一定.


安全性評価基準

$MTTF_D$	2,461 年
DC_{avg}	0 %
T_M (使命時間)	20 年


証明書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


取付時の注意事項



配線図 CD-002




機能原理 オーバーラン距離



注: センサ筐体は異なる場合があります; 表示は出力機能「ノーマルオープン」に対応; オーバーラン距離 = スイッチングポイント幅 + ヒステリシス
① センサ素子の位置
② スイッチングポイントの幅
③ ヒステリシス
④ 磁石の移動方向

2026-10-26 07:21:56 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

寸法図面 M8オスコネクタ付きケーブル、きざみ付きナット付き



寸法 [mm]
① 接続
② 取付ネジ SW 1.5
③ LED表示

製品番号	タイプ	L	ワイヤ数
1092528	MZC1-2V2DS-KR0	0.3 m	2
1158201	MZC1-2V2PS-KRDS21	0.15 m	3
1059737	MZC1-2V2PS-KR0	0.3 m	3
1059742	MZC1-2V2NS-KR0	0.3 m	3
1059753	MZC1-4V3PS-KR0	0.3 m	3
1084696	MZC1-2V2PS-KR0S10	0.3 m	3
1119997	MZC1-2V2PS-KR0S19	0.3 m	3
1144625	MZC1-2V2PS-KR0S20	0.3 m	3
1145710	MZC1-4V3PO-KR0	0.3 m	3
1060129	MZC1-2V2PS-KRD	0.5 m	3
1068563	MZC1-2V2PS-KRDS02	1 m	3

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1059737

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence