



# WTB190T-N132

LICHTSCHRANKEN UND TASTER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

## информация для заказа

тип	артикул
WTB190T-N132	6022831

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## подробные технические данные

### Характеристики

<b>Принцип действия</b>	Датчик с отражением от объекта
<b>Принцип действия, детали</b>	Подавление заднего фона
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b>	15 mm x 44 mm x 30 mm
<b>Форма корпуса (выход света)</b>	Прямоугольный
<b>Дистанция работы, макс.</b>	30 mm ... 100 mm <sup>1)</sup>
<b>Расстояние срабатывания</b>	50 mm ... 100 mm <sup>1)</sup>
<b>Вид излучения</b>	Видимый красный свет
<b>ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ</b>	Светодиод
<b>Длина волны</b>	680 nm

<sup>1)</sup> Распознаваемый объект с коэффициентом отражения 90 % (относительно стандартного белого, DIN 5033).

### Механика/электроника

<b>Напряжение питания</b>	10 V DC ... 30 V DC
<b>Остаточная пульсация</b>	± 10 %
<b>Потребление тока</b>	60 mA <sup>1)</sup>
<b>Переключающий выход</b>	NPN
<b>Тип переключения</b>	СВЕТЛО/ТЕМНО
<b>Тип переключения по выбору</b>	Программируемый
<b>Оценка</b>	≤ 2,5 ms <sup>2)</sup>
<b>Вид подключения</b>	Кабель, 2 м <sup>3)</sup>
<b>Материал кабеля</b>	PVC
<b>Сечение провода</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Материал корпуса</b>	Пластик, ABS

<sup>1)</sup> Без нагрузки.

<sup>2)</sup> Продолжительность сигнала при омической нагрузке.

<sup>3)</sup> Запрещается деформировать кабель ниже 0 °C.

<b>Материал, оптика</b>	Пластик, PMMA
<b>Макс. момент затяжки</b>	0,5 Nm
<b>Тип защиты</b>	IP67
<b>Диапазон температур при работе</b>	-25 °C ... +55 °C
<b>Диапазон температур при хранении</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>№ файла UL</b>	NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350

1) Без нагрузки.


2) Продолжительность сигнала при омической нагрузке.

3) Запрещается деформировать кабель ниже 0 °C.


## Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27270904
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270904
<b>ECLASS 6.0</b>	27270904
<b>ECLASS 6.2</b>	27270904
<b>ECLASS 7.0</b>	27270904
<b>ECLASS 8.0</b>	27270904
<b>ECLASS 8.1</b>	27270904
<b>ECLASS 9.0</b>	27270904
<b>ECLASS 10.0</b>	27270904
<b>ECLASS 11.0</b>	27270904
<b>ETIM 5.0</b>	EC002719
<b>ETIM 6.0</b>	EC002719
<b>ETIM 7.0</b>	EC002719
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39121528


## Вид подключения




### Схема соединений




### Характеристика



### Размер светового пятна




## Диаграмма расстояний срабатывания




1	Scanning range on white, 90 % remission
2	Scanning range on grey, 18 % remission
3	Scanning range on black, 6 % remission

## Варианты настройки



- ④ СД-индикатор зеленый: прием света с функциональным резервом > 1,1, или прием света отсутствует
- ⑤ СД-индикатор оранжевый: дискретный выход активен
- ⑧ цифровой дисплей
- ⑨ кнопка выбора режима
- ⑩ Кнопка настройки

### Габаритный чертеж



Размеры, мм

- ① предпочтительное направление распознаваемого объекта
- ② середина оптической оси приемника
- ③ Центр оптической оси, излучатель
- ④ крепежное отверстие,  $\varnothing$  ок. 3,1 мм
- ⑤ штекер M12, 4-конт., M8, поворачивается на 90°, или кабель 2 м, 3-жильный
- ⑥ СД-индикатор желтый: дискретный выход активен
- ⑦ СД-индикатор зеленый: лазер вкл.

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)