SICK.COM



DATALEHTI

MAX30N-72PBDBE0500

MAX
Magnetostriktiiviset lineaarianturit

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

MAGNETOSTRIKTIIVISET LINEAARIANTURIT

MAX30N-72PBDBE0500

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
MAX30N-72PBDBE0500	1110410

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/MAX

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimituksen sisältö	Lisävarusteet eivät kuulu toimitussisälöön, tilaa erikseen.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	69 vuotta (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen elektroniikan ympäristölämpötilaan 60 °C, käyttöteyteen 8.760 h/a.
Joka 2. Elektronisen osan vika katsotaan vaaralliseksi viaksi.

SUORITUSKYKY

Rakenne		
	Kotelo	Ø 30 mm (31f7 – tulosylinterin asennus Ø31H8)
	Versio	Kompakti, johdon sisäänvienti säteittäinen
	Paineputki	Ø7x1,0 mm
	Putkikorkki	Litteä
Mittausalue		
	Position (F.S.)	0 mm ... 500 mm [1]
	Nolla-asento	21,5 mm

[1] F.S. = Full Scale (mitta-alueen loppuarvo).

[2] F.S., hydrauliöljy käyttölämpötilassa.

[3] Öljyn lämpötilan nousu 40 °C.

[4] Tämä johtuu O-renkaan suurimmasta sallitusta (nesteen) lämpötilasta sekä asentoanturin lämpötilasta riippuvasta signaalin laadusta.

[5] Itselämpeneminen huomioiden, saatu aikaan jatkuvalla sähkökäytöllä syöttöjännitteen avulla.

Vaimennusvyöhyke	30 mm
Tarkkuus	
Resoluutio	± 0,1 mm
Lineaarisuus	Vähintään ± 0,25 mm Enint. ± 1,00 mm (± 0,04 % x F.S.) [2]
Toleranssi nollavyöhyke	≤ ± 1 mm
Vaimennusvyöhykkeen toleranssi (F.S.)	≤ ± 1 mm
Lämpötilan ryömintä	Vähintään ± 0,25 mm [3] Maks. ± 0,005 % x F.S. x ΔT [3]
Liitännät	
Pulssi (DC)	10% ... 90%
Taajuus	250 Hz
Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12 tyyppi S (20x20 mm), 4-napainen, A-koodattu
Liitäntäpituus	100 mm
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila (neste)	–30 °C ... +95 °C [4]
Käyttölämpötila (elektroniikka)	–40 °C ... +105 °C [5]
Suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus	90 % (ei kondensoituva)
Käyttöpaine P_N	320 bar
Käyttöjännite V_S	24 V DC (+8 V DC ... +32 V DC)
Päällekytkentäaika	< 250 ms
Kytkentävirta	5,0 A / 50 µs
Mittausnopeus (sisäinen)	2 ms
Siirtonopeus (jaksoaika)	Tyypistä riippuva, PWM-taajuuden mukaan

[1] F.S. = Full Scale (mitta-alueen loppuarvo).

[2] F.S., hydrauliöljy käyttölämpötilassa.

[3] Öljyn lämpötilan nousu 40 °C.

[4] Tämä johtuu O-renkaan suurimmasta sallitusta (nesteen) lämpötilasta sekä asentoanturin lämpötilasta riippuvasta signaalin laadusta.

[5] Itselämpeneminen huomioiden, saatu aikaan jatkuvalla sähkökäytöllä syöttöjännitteen avulla.

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	
Taajuus	250 Hz

SÄHKÖLAITTEISTO

Liitäntätyyppi	
Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12 tyyppi S (20x20 mm), 4-napainen, A-koodattu
Sähkökäyttö	
Käyttöjännite V_S	24 V DC (+8 V DC ... +32 V DC)
Ripple	< 1% S-S
Tehonkulutus	≤ 1,25 W
Virranotto	≤ 50 mA
Kytkentävirta	5,0 A / 50 µs
Sähköinen kuormitus ISO 16750-2: 2012	
Ylijännitesuoja	≤ 36 V kaikilla navoilla (60 s) ≤ 48 V GND:hen (60 s)
Napaisuussuoja	≤ 36 V (kaikissa navoissa)
Oikosulkusuojattu	V_S - GND kotelossa
Jännitekestävyys	500 V DC, 0 V DC kotelossa (60 s)
Eristysvastus	R_{iso} ≥ 10 MΩ

MEKANIIKKA

Mitat	
Kotelo	Ø 30 mm (31f7 – tulosylinterin asennus Ø31H8)
Paineputki	Ø7x1,0 mm
Putkikorkki	Litteä
O-rengas	Ø24,99 x 3,53 mm
Tukirengas	Ø31,0 x 25,8 x 1,4 mm
Liitäntätyyppi	
Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12 tyyppi S (20x20 mm), 4-napainen, A-koodattu
M12-pistoke/laippa	Tyyppi S, DM 20x20 mm – reikäkuvio 14 mm (EN 61076-2-101)
Säie, halkaisija	Ø 1,4 mm
Liitäntäpituus	
Pistoke, M12	100 mm
Materiaali	
Kotelo	Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
Paineputki	Ruostumaton teräs 1.4404, AISI 316L
M12 urosliitin	Polyamidivahvistettu, kosketin nikkelöityä/kullattua messinkiä
M12-laippa	Nikkelöity messinki ja O-rengas (NBR)
O-rengas	NBR 70
Tukirengas	PTFE
Nyörit	PVC

YMPÄRISTÖTIEDOT

Sähkömagneettinen yhteensopivuus	**EU-direktiivi 2014/30**
Ammattiperusnormit	EN 61000-6-3: 2007 / EN 61000-6-2: 2016
Maa- ja metsätalouskoneet	EN ISO 14982: 2009
Rakennuskoneet	EN 13309: 2010
Transienttipulssit	ISO 13766-1:2018 ISO 7637-2: 2004 [1] ISO 7637-2: 2011 [2] ISO 16750-2012 [3]
ESD (ilma- ja kontaktipurkaus)	ISO 61000-4-2: 2009 ISO 10605: 2008
Tärinä	
Sini	15 g (sinus) / 55 ... 2.000 Hz / 3 akselia x 24 h (IEC 60068-2-6 Fc:2008)
Sini, kohina	13 g (r.m.s.) / 10 ... 2.000 Hz / 3 akselia x 36 h (IEC 60068-2-80 Fi: 2006)
Laajakaistan kohina	15 g (r.m.s.) / 10 ... 2.000 Hz / 3 akselia x 48 h (IEC 60068-2-64 Fh: 2008) [4]
Isku	
Putoamistesti	1 m korkeus (IEC 60068-2-31 Ec:2008)
Yksittäinen isku	3 x 100 g / 11 ms puolisinuskäyrä, 3 akselia (IEC 60068-2-27 Ea: 2010)
Jatkuva tärinä	1000 x 50 g / 11 ms puolisinuskäyrä, 3 akselia (IEC 60068-2-29 Eb: 1993)
Painekuormitus	
Käyttöpaine P_N	320 bar
Ylikuormituspaine $P_{max} = P_N \times 1,2$	380 bar

[1] Transijentti-impulssit EN ISO 14982 / EN 13309 mukaan.

[2] Transienttiimpulssit signaalijohtimilla arvioitu standardin ISO 13766-1 mukaisesti.

[3] Käynnistysprofiili, käynnistys, kuormitusputousimpulssi arvioitu standardin ISO 13766-1 mukaisesti.

[4] Lukuun ottamatta resonanssipaikkoja.

[5] Sylinterin pohjan tarkastuspaine ja kotelon tukipinta (rengaspinta) on huomioitava. Ks. käyttöohje 8021472.

[6] Riippuen O-renkaan kuivalaakeroinnista ei-asennetussa tilassa (ei kostutettu öljyllä).

[7] R. H. 55%.

[8] Tämä johtuu O-renkaan suurimmasta sallitusta (nesteen) lämpötilasta sekä asentoanturin lämpötilasta riippuvasta signaalin laadusta.

[9] Itselämpeneminen huomioiden, saatu aikaan jatkuvalla sähkökäytöllä syöttöjännitteen avulla.

[10] Ei kytkettynä.

[11] Kytketty sopivaan M12-vastapistokkeeseen.

Tarkastuspaine $P_{stat} = P_N$ x 1,5	480 bar [5]
Klimatinen kuormitus: ISO 16750-4: 2010	
Varastointi	–20 °C +65 °C [6] [7]
Ympäristölämpötila (neste)	–30 °C ... +95 °C [8]
Käyttölämpötila (elektroniikka)	–40 °C ... +105 °C [9]
Suurin sallittu suhteellinen ilmankosteus	90 % (ei kondensoituva)
Lämpötilajaksot	100 sykliä: –30 °C ... +95 °C IEC 60068-2-14 Na: 2009
Lämpötilan muutos	TK ≤ ± 0,01 %*F.S./°C IEC 60068-2-14 Nb: 2009
Lämpötilaiskut	IEC 60068-2-14 Nc: 2009
Ympäristöolosuhteet: ISO 16750-4: 2010	
Salznebel	240 h, 35 °C (IEC 60068-2-52 Kb: 2018)
Ilmankosteus	90 % (ei kondensoituva)
Kotelointiluokka	
Kotelo	IP67 (EN 60529: 2014) [10]
M12 urosliitin	IP69K (ISO 20653: 2013) [11]

[1] Transijentti-impulssit EN ISO 14982 / EN 13309 mukaan.

[2] Transienttiimpulssit signaalijohtimilla arvioitu standardin ISO 13766-1 mukaisesti.

[3] Käynnistysprofiili, käynnistys, kuormitusputousimpulssi arvioitu standardin ISO 13766-1 mukaisesti.

[4] Lukuun ottamatta resonanssipaikkoja.

[5] Sylinterin pohjan tarkastuspaine ja kotelon tukipinta (rengaspinta) on huomioitava. Ks. käyttöohje 8021472.

[6] Riippuen O-renkaan kuivalaakeroinnista ei-asennetussa tilassa (ei kostutettu öljyllä).

[7] R. H. 55%.

[8] Tämä johtuu O-renkaan suurimmasta sallitusta (nesteen) lämpötilasta sekä asentoanturin lämpötilasta riippuvasta signaalin laadusta.

[9] Itselämpeneminen huomioiden, saatu aikaan jatkuvalla sähkökäytöllä syöttöjännitteen avulla.


[10] Ei kytkettynä.

[11] Kytketty sopivaan M12-vastapistokkeeseen.

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

PAIKKAMAGNEETTIEN ASENNUS




Mitat millimetreinä (mm)
① akselijousi
② Sijoitusmagneetti
③ varmistusrengas
④ mäntä

MITTAPIIRROS M12 UROSLIITIN




Mitat millimetreinä (mm)
① johtopituus

MITTAPIIRROS MAX30N




Mitat millimetreinä (mm)
① mittausalue
② vaimennusvyöhyke
③ Sijoitusmagneetti

ASENNUSMÄÄRÄYKSET MÄNNÄNVARREN JA PAINEPUTKEN ASENNUSTILA



Huomioi käyttöohjeessa annetut tiedot (d: 32 ≤ d1 ≤ 40).
① mittausalue
② vaimennusvyöhyke
③ Hydrauliikkaliitäntä

LIITÄNTÄKAAVIO



liitäntäkaavio
① Rungon GND
② Kaapelin suojaus (valinnainen)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1110410

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence