


SICK.COM




技術資料

WFE-120120B337

WFE
U型感測器

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

U型感測器

WFE-120120B337

訂購資訊

型號	貨號
WFE-120120B337	1106557

更多裝置規格與配件請參閱：www.sick.com/WFE



詳細技術資料

特徵

尺寸（寬 x 高 x 深）	10 mm x 149.3 mm x 143 mm
叉口寬度	120 mm
叉口深度	120 mm
光投射器	LED, 可見紅光
最小被測物 (MDO)	0.5 mm
顯示器	綠色LED指示燈：運行顯示 黃色LED指示燈：Q開關輸出狀態
調整	調整旋鈕，亮 / 暗轉換開關
安全相關參數	
MTTF ₀	1,217 年
DC _{avg}	0 %
T _M （使用壽命）	20 年

電氣介面

電源電壓	10 V DC ... 30 V DC
殘餘濾波	< 10 %
耗電量	< 30 mA ¹⁾
初始化時間	100 ms
開關頻率	5 kHz
反應時間	≤ 100 μs
反應時間穩定度	± 20 μs
開關輸出	推挽：PNP/NPN
開關輸出（電壓）	推挽式：PNP/NPN High = U _v - < 2 V/Low: ≤ 2 V
開關方式	入光動作/遮光動作
開關輸出遲滯	< 0.2 mm

¹⁾ 無負載。

輸出電流 I _{max.}	100 mA
防護等級	III
保護電路	U _V 接頭極性保護 Q輸出短路保護 干擾抑制
連接類型	M8, 3-Pin公接頭
引線分配	BN 1 + (L+) BU 3 - (M) BK 4 Q

¹⁾ 無負載。

機械結構

外殼材質	ABS 鍍膜碳素鋼 (框架)
重量	約 190 g

環境資料


工作環境溫度	-20 °C ... +60 °C
倉庫環境溫度	-40 °C ... +75 °C
抗環境光	≤ 10,000 lx
衝擊負荷	依據IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms)
IP等級	IP67
UL文件號	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

U型感測器 - WFE-120120B337


尺寸圖 WFE-XXXXXXX3XX



- 尺寸 (mm)
- ① 光軸
 - ② 固定孔位, Ø 4.3 mm
 - ③ 僅限WFE-050/-080/-120/-180


型號	A (叉口寬度)	B (叉口深度)	C	C1	C2	C3
WFE-030040xxxx	30 (1.18)	39 (1.54)	30 (1.18)	5 (0.2)	24.3 (0.96)	-
WFE-050060xxxx	50 (1.97)	57 (2.25)	40 (1.57)	5 (0.2)	34.3 (1.35)	8 (0.31)
WFE-080060xxxx	80 (3.15)	57 (2.24)	70 (2.76)	5 (0.2)	34.3 (1.35)	8 (0.31)
WFE-120120xxxx	120 (4.72)	121.5 (4.78)	100 (3.94)	15.5 (0.61)	33.8 (13.31)	10 (0.39)
WFE-180120xxxx	180 (7.09)	121.5 (4.78)	152 (5.98)	20.5 (0.81)	36.8 (1.45)	8 (0.31)

引線分配，參見技術資料表：電氣介面



M8, 3-Pin公接頭

調節選項 WFE-XXXXXXXXX7



- ① 黃色LED指示燈：開關輸出狀態
- ② 綠色LED指示燈：電源電壓啟用
- ③ 用於調節靈敏度的調整旋鈕
- ④ 亮/暗旋鈕開關：L = 亮動作，D = 暗動作

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱：
www.sick.com/1106557



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業 情況總覽

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence