SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

PUM12-S02

Colonnes de montage pour appareil
Technique de fixation

SICK Sensor Intelligence



illustration non contractuelle

TECHNIQUE DE FIXATION

PUM12-S02

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
PUM12-S02	2019654

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/Colonnes_de_montage_pour_appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Description	Pour l'extérieur avec chauffage 220 V, hauteur de colonne 1223 mm
Type de fixation	Ancrage mécanique au sol
Contenu de la livraison	Colonne de montage Fixations et raccordement à vis inclus
Hauteur de colonne	1.223 mm
Convient à toutes les variantes d'appareils Barrière immatérielle de sécurité multifaisceaux M2000, M4000	M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
Convient au nombre de faisceaux	2
Convient à l'entraxe des faisceaux	500 mm
Hauteur du premier faisceau au-dessus du sol	400 mm

ÉLECTRIQUE

Classe de protection	I
Tension d'alimentation U_V	230 V AC [1]
Puissance absorbée	Env. 120 W, à 0 °C [1]

[1] Chauffages.

MÉCANIQUE

Matériau	
Vitre frontale	Plexiglas front screen
Dimensions	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
Section profil de la colonne	151,6 mm x 122,1 mm
Diamètre de plaque de fond	180 mm

[1] Hauteur du premier faisceau au-dessus du sol.

[2] Entraxe des faisceaux.


CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES


Indice de protection	IP31 (colonne de montage) IP65 (chauffages)
Température de service	–15 °C ... +40 °C
Température de stockage	–25 °C ... +75 °C


CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓

PLAN COTÉ







① Leveling screws M12 (hex socket head)
② Thread M8
③ For rotary fastening M12 (e.g., steel anchoring rod)
④ Spirit level

Dimensions en mm (inch)

Type	Référence	Convient au nombre de faisceaux	Convient à l'entraxe des faisceaux	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence