SICK.COM



DATALEHTI

AHS36A-S5AC016384

AHS/AHM36
Absoluuttianturit

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

ABSOLUUTTIANTURIT

AHS36A-S5AC016384

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
AHS36A-S5AC016384	1067269

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/AHS_AHM36

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Ex-merkintä (ATEX)	Ei

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	230 vuotta (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.

SUORITUSKYKY

Asemamäärä kierrosta kohden (resoluutio maks.)	16.384 (14 bit)
Virherajat G	0,35° (20 °C:n lämpötilassa) [1]
Toistostandardipoikkeama σ_r	0,2° (20 °C:n lämpötilassa) [2]

[1] Standardin DIN ISO 1319-1 mukaan, ylä- ja alavirherajan arvot riippuvat asennustilanteesta, annettu arvo viittaa symmetriseen tilanteeseen, eli poikkeama ylöspäin- ja alaspäin-suuntaan on sama.

[2] Standardin DIN ISO 55350-13 mukaan; 68,3 % mitatusta arvosta on ilmoitetun alueen sisällä.

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	SSI
Alustusaika	100 ms [1]
Asemanmuodostusaika	125 µs
Prosessitiedot	Asema
Koodityyppi	Gray
Koodien kulku parametroitavissa	CW/CCW (V/R) parametrointi johdon kautta

[1] Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.

[2] Minimaalinen, LOW-taso (Clock+): 250 ns.

Toistotaajuus	2 MHz [2]
Set (elektroninen säätö)	High-aktiivinen (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - U_s V)
Myötä-/vastapäivään (vaihejärjestys pyörimissuuntaan)	Low-aktiivinen (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)

[1] Tämän ajan jälkeen voidaan lukea voimassa olevat asemat.

[2] Minimaalinen, LOW-taso (Clock+): 250 ns.

SÄHKÖLAITTEISTO

Liitäntätyyppi	Urosliitin, M12, 8-napainen, Yleinen
Syöttöjännite	4,5 ... 32 V DC
Tehonkulutus	< 1,3 W (ilman kuormaa)
Napaisuussuoja	✓

MEKANIIKKA

Mekaaninen rakenne	Akseli, keskiölaippa
Akselin läpimitta	8 mm
Akselin pituus	12 mm
Akselin ominaisuus	Pinnalla
Paino	0,12 kg [1]
Materiaali, akseli	Ruostumaton teräs
Materiaali, laippa	Alumiini
Materiaali, kotelo	Sinkki
Käynnistysmomentti	1 Ncm (+20 °C)
Käyttövääntömomentti	< 1 Ncm (+20 °C)
Sallittu akselikuormitus	40 N (Säteissuuntainen) 20 N (Päittäissuuntainen)
Pyörimisnopeus	≤ 6.000 min^{-1} [2]
Roottorin hitausmomentti	2,5 gcm^2
Laakerin käyttöikä	3,6 x 10^8 kierrosta
Kulmakiihtyvyys	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Viitaten laitteisiin, joissa on urosliitin.

[2] Huomioi oma lämpeneminen 3,5 K / 1.000 min^{-1} työskentelylämpötila-aluetta mitoitettaessa.

YMPÄRISTÖTIEDOT


Sähkömagneettinen yhteensopivuus	Normien EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-3 mukaan
Kotelointiluokka	IP66 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529)
Sallittu suhteellinen ilmankosteus	90 % (Kondensaatio ei sallittua)
Toimintalämpötila-alue	–40 °C ... +100 °C
Varastointilämpötila-alue	–40 °C ... +100 °C, Ilman pakkausta
Iskunkestävyys	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Tärinänkestävyys	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓

Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus-todistus	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


AKSELI, KIRISTYSLAIPPA, UROSLIITIN



Mitat millimetreinä (mm)
① Mittauspiste käyttölämpötilalle
② tärinänmittauspiste


Tyyppi	Akselin läpimittaØ D f7	B	H
AHx36x-S1xxxxxxxx AHx36x-S3xxxxxxxx	6 mm	3,6 mm	5,4 mm
AHx36x-S9xxxxxxxx AHx36x-S5xxxxxxxx	8 mm	3,9 mm	7,5 mm
AHx36x-S2xxxxxxxx AHx36x-S4xxxxxxxx AHx36x-SCxxxxxxxx	10 mm	6 mm	9 mm
AHx36x-SAxxxxxxxx AHx36x-S8xxxxxxxx	1/4″	3,85 mm	5,7 mm
AHx36x-SBxxxxxxxx AHx36x-S7xxxxxxxx	3/8″	4,35 mm	9 mm

ASENNUSMÄÄRÄYKSET AKSELI, KIRISTYSLAIPPA LAIPPASOVITTIMELLA, KESKITYSTAPPI D20 D50:LLE (BEF-FA-020-050, 2072297)




tilausesimerkki akselihalkaisijalle 6 mm: AHx36x-S3xx0xxxxx + BEF-FA-020-050 (adapteri ei ole esiasennettuna)
① Mittauspiste käyttölämpötilalle

ASENNUSMÄÄRÄYKSET AKSELI, KIRISTYSLAIPPA LAIPPASOVITTIMELLA, KESKITYSTAPPI D20 D36:LLE, KORKEUS 2 MM (BEF-FA-020-036-002, 2072296)




tilausesimerkki akselihalkaisijalle 6 mm: AHx36x-S3xx0xxxxx + BEF-FA-020-036-002 (adapteri ei ole esiasennettuna)
① Mittauspiste käyttölämpötilalle

ASENNUSMÄÄRÄYKSET AKSELI, KIRISTYSLAIPPA LAIPPASOVITTIMELLA, KESKITYSTAPPI D20 D24:LLE (BEF-FA-020-024, 2072294)



Tilausesimerkki akselihalkaisijalle 6 mm: AHx36x-S3xx0xxxxx + BEF-FA-020-024 (adapteri ei ole esiasennettuna)
① Mittauspiste käyttölämpötilalle

ANSCHLUSSBELEGUNG UROSLIITIN M12, 8-NAPAINEN JA JOHTO, 8-JOHTIMINEN, SSI/GRAY



Näkymä laitepistokkeeseen M12 enkooderissa

PIN	Johdinten väri (johtoliitäntä)	Signaali	Selite
1	Ruskea	Tiedot -	Liittymäsignaalit
2	Valkoinen	Tiedot +	Liittymäsignaalit
3	Musta	V/R	Koodin kasvusuunnan määritys
4	Roosa	SET	Elektroninen säätöLiittymäsignaalit
5	Keltainen	Clock +	Liittymäsignaalit
6	Liila	Clock -	Liittymäsignaalit
7	Sininen	GND	Maadoitusliitäntä
8	Punainen	U_s	Käyttöjännite
–	–	Suojaus	Suojaus yhdistettykoteloon enkooderin puolella. Yhdistä ohjauspuolella maadoitukseen.

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1067269

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence