
SICK.COM



技術資料

# DAXLAN-0350BA0C0000E00

DAX
磁致伸縮式線性編碼器

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

## 磁致伸縮式線性編碼器

# DAXLAN-0350BA0C0000E00

### 訂購資訊

| 型號 | 貨號 |
|---|---|
| DAXLAN-0350BA0C0000E00 | 1133242 |

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/DAX

詳細技術資料

### 安全相關參數

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$（平均無危險故障時間） | 123 年 [1] |

[1] 本產品為標準產品，非機械指令中規定的安全裝置。該值的計算基準為平均環境溫度40°C，元件額定負載下，使用頻率為每年8760小時。任何電子元件的失效皆視為危險故障。詳細資訊請參考文件編號 8015532.

### 性能

| | |
|---|---|
| 線性 | ≤ 0.03% F.S.（最小值90 µm） [1] [2] |
| 重複精度 | ≤ ± 20 µm |
| 量測變量 | 位置 |
| 量測範圍 | 0 mm ... 350 mm |
| 不可用範圍 | |
| 零點區域 | 55 mm |
| 緩衝區域 | 63 mm |
| 磁鉄型号 | |
| 磁铁形状 | 小磁鐵塊MAG-B-180-01 |
| 磁鐵尺寸 | 11 mm x 33 mm x 18 mm |
| 針對磁鐵數量配置 | 1 件 |
| 磁鐵移動速度 | 任意 |
| 量測速率（內部） | < 2 ms |

[1] 系統性位置量測偏差，依據DIN ISO 1319-1標準（數值包含所有系統誤差或與真實位置值的偏差，如重複精度與遲滯）.

[2] 量測偏差的大小原則上受到介面解析度的限制。.

### 介面

| | |
|---|---|
| 通訊介面 | - |
| 通訊介面詳情 | 電流 |
| 信號種類 | 類比（電流） |

| | |
|---|---|
| 輸出信號 | 4 mA ... 20 mA |
| 信号 | |
| 信号数量 | 兩個輸出信號（一個輸出信號 + 另外一個反向的第二輸出信號） |
| 信号的顺序 | 信號1：上升，信號2：下降 |
| 負載電阻 | 100 Ω ... 500 Ω |

## 電氣介面

| | |
|---|---|
| 連接類型 | 公接頭, M12, 5-Pin |
| 引線分配 | 1=+24 V Dc；2=信號1；3=電源接地；4=信號2；5=輸出信號接地（0 V） |
| 连接器编码 | A型編碼 |
| 電源電壓 | 24 V DC (± 20%) |
| 耗電量 | 50 ~ 100 mA |
| 極性反向保護 | 可達–30 V DC |
| 殘餘漣波 | ≤ 0.28 $V_{pp}$ |
| 耐壓強度 | 500 V DC, 對外殼0 V |
| 過壓保護 | ≤ 36 V DC |

## 機械結構

| | |
|---|---|
| 機械結構 | DAX Low Profile |
| 材質 | |
| 外殼 | 鋁（陽極氧化）, 鋅, 不鏽鋼, 黃銅 |
| 裝配夾 | 不鏽鋼1.4301 |

## 環境資料

| | |
|---|---|
| EMC | 根據EN 61000-6-2和EN 61000-6-4 |
| IP等級 | IP65, IP67 [1] |
| 溫度 | |
| 工作溫度範圍 | –40 °C ... +85 °C |
| 儲存溫度範圍 | –40 °C ... +85 °C |
| 允許的相對濕度 | 90 % (不允許凝結) |
| 耐衝擊 | 100 g, 6 ms (IEC 60068-2-27) |
| 耐振動 | 8 g / 10…2,000 Hz，根據IEC 60068-2-6標準 [2] |

[1] 正確安裝對應連接器時.

[2] 共振頻率會影響信號品質。.

## 一般提示

| | |
|---|---|
| 供貨範圍 | 隨附裝配夾，不包含底座的安裝材料。<br>不包含定位磁鐵。 |


## 證書

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

# 磁致伸縮式線性編碼器 - DAXLAN-0350BA0C0000E00


| | |
|---|---|
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

DAX LOW PROFILE





尺寸 (mm)
① 量測範圍

块磁铁 MAG-B-180-01 (2129171)





尺寸 (mm)

距离公差





尺寸 (mm)
① 额定距离 + 允许的距离公差高度
② 允许的中心偏移
③ 建议：M5 x 20

定位磁铁距离





尺寸 (mm)

安装夹定位




尺寸 (mm)

ANSCHLUSSBELEGUNG




| 5-Pin M12公接頭 | 信號 |
|---|---|
| 1 | +24 V DC |
| 2 | 信號1 |
| 3 | Power Ground |
| 4 | 信號2 |
| 5 | 輸出信號接地（0 V） |

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1133242

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence