



TMS22B-PKG360

TMS/TMM22

EĞİM SENSÖRLERİ


SICK
Sensor Intelligence.



Resimler farklı olabilir

Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
TMS22B-PKG360	1129143

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/TMS_TMM22

Ayrıntılı teknik bilgiler

Emniyet tekniği parametreleri

MTTF_D (tehlike oluşturan bir devre dışı kalma durumunda kadar ortalama süre)	349 yıl (EN ISO 13849-1) ¹⁾
--	--

¹⁾ Bu ürün standart bir üründür, makine direktiflerinde tanımlanmış güvenli komponent içermez. Yapı elemanlarının nominal yük bazlı hesaplaması, ortalama ortam sıcaklığı 40 °C, kullanım sıklığı 8760 h/a. Bütün elektronik devre dışı kalma durumları tehlikeli devre dışı kalma olarak kabul edilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Doküman No. 8015532.

Performans

Eksenlerin sayısı	1
Ölçüm mesafesi	360°
Çözünürlük	≤ 0,01°
Statik ölçüm hassasiyeti	Typ. 0,1°, max. 0,2° ¹⁾
Tekrarlanabilirlik	Typ. 0,04°, max. 0,12° ²⁾
Sıcaklık sabiti (sıfır noktası)	Typ. ±0,0167°/K ³⁾
Sınır frekansı	0,1 Hz ... 10 Hz, 2 Hz, Varsayılan
Örnekleme hızı	400 Hz

¹⁾ DIN ISO 1319-1 uyarınca, üst ve alt hata limiti montaj durumuna bağlıdır, belirtilen değer, simetrik konumu temel alır; yani üst ve alt yöndeki sapma aynı miktara sahiptir.

²⁾ DIN ISO 55350-13 uyarınca; ölçülen değerlerin %68,3'ü belirtilen aralıktadır.

³⁾ Ölçülen değerlerin %68,3'ü belirtilen aralıktadır.

Arayüzler

İletişim arayüzü	Analog / Akım
Akım çıkışı	4 mA ... 20 mA
Donanım pini üzerinden 0 ayarı	✓
Yük direnci	200 Ω ... 900 Ω ¹⁾
Durum bilgisi	
	LED 2x (yeşil/kırmızı)
Çıkış sinyali (hata durumu)	1...2,5 mA

¹⁾ 24 V DC'de. Değer, gerilim kaynağına bağlıdır ve kullanma kılavuzundan öğrenilebilir.

Parametreleme verileri	Ölçüm mesafesi Sıfır noktası Sınır frekansı Preset değeri Sayma yönünü ters çevirme Eksen atama Serbest ayarlanabilir çıkış
Programlanabilir	PGT-15 üzerinden
Başlatma süresi	100 ms

¹⁾ 24 V DC'de. Değer, gerilim kaynağına bağlıdır ve kullanma kılavuzundan öğrenilebilir.

Elektrik

Bağlantı tipi	Kablo, 5 telli, erkek konnektörlü, M12, 5 pin, 1 m
Besleme Gerilimi	8 V DC ... 32 V DC
Akım tüketimi	< 45 mA (+ I _{loop}) @ 24 V
Ters polarizasyon koruması	✓
Çıkışların kısa devre dayanımı	✓

Mekanik

Boyutlar	38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
Ağırlık	Yakl. 60 g
Gövde malzemesi	Cam elyaf takviyeli plastik (PA12)
Kablo malzemesi	PUR

Ortam verileri

EMVC	EN 61326-1
Koruma sınıfı	IP66 IP67 IP68 IP69K
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 °C ... +80 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C ... +85 °C
Darbelere karşı direnç	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Titreşimlere karşı direnç	10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

Sertifikalar


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
EAC certificate / DoC	✓

Sınıflandırmalar

ECLASS 5.0	27270790
ECLASS 5.1.4	27270790
ECLASS 6.0	27270790


ECLASS 6.2	27270790
ECLASS 7.0	27270790
ECLASS 8.0	27270790
ECLASS 8.1	27270790
ECLASS 9.0	27270790
ECLASS 10.0	27271101
ECLASS 11.0	27271101
ECLASS 12.0	27271101
ETIM 5.0	EC001852
ETIM 6.0	EC001852
ETIM 7.0	EC001852
ETIM 8.0	EC001852
UNSPSC 16.0901	41111613

Teknik çizim



Ölçüler mm cinsindedir

Anschlussbelegung










PIN5 pini M12 erkek konnektör	Damarların rengi (kablo bağlantısı)	SinyalTMS22B	SinyalTMM22B
1	Kahverengi	U _S	U _S



PIN5 pinli M12 erkek konnektör	Damarların rengi (kablo bağlantısı)	SinyalTMS22B	SinyalTMM22B
2	Beyaz	OUT 2 (default: Z)	OUT 2 (default: Y)
3	Mavi	GND	GND
4	Siyah	OUT 1 (default: n.c.)	OUT 1 (default: X)
5	Gri	TEACH ¹⁾	TEACH ¹⁾

¹⁾Sıfır noktası ayarını etkinleştirmek için, TEACH'i (Pin 5) minimum 1 saniye süreyle GND'ye (Pin 3) bağlayın.

Önerilen aksesuar

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar → www.sick.com/TMS_TMM22

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
konnektörler ve kablolar			
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 1,5 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YF2A25-015U-B6XLEAX	2095833
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 3 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YF2A25-030U-B6XLEAX	2095834
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 5 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YF2A25-050U-B6XLEAX	2095733
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, açılı, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 3 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YG2A25-030U-B6XLEAX	2095791
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Blendajsız Bağlantı türü A kafa: Erkek konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı tekniği: Vidalı bağlantılar Onaylı iletken enine kesiti: ≤ 0,75 mm² Bilgi: Feldbus tekniği için 	STE-1205-G	6022083
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Blendajsız Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı tekniği: Vidalı bağlantılar Onaylı iletken enine kesiti: ≤ 0,75 mm² 	DOS-1205-G	6009719
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 2 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YF2A25-020U-B6XLEAX	2145583
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 1 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YF2A25-010U-B6XLEAX	2145582
	<ul style="list-style-type: none"> Açıklama: Sensör/hareket elemanı bağlantısı, Blendajlı Bağlantı türü A kafa: Dişi konnektör, M12, 5 pin, düz, A kodlamalı Bağlantı türü B kafa: Açık kablo ucu Sinyal türü: Sensör/hareket elemanı bağlantısı Kablo: 0,6 m, 5 telli, PUR, halojensiz Uygulama alanı: Çekme zinciri çalışması, Yağ/yağlama maddesi alanı, Robot, Çekme zinciri çalışması 	YF2A25-C60UB6XLEAX	2145581

	Kısa açıklama	Tip	Stok no.
programlama cihazları			
	<ul style="list-style-type: none">• Ürün segmenti: Programlama cihazları• Ürün: PGT-15• Açıklama: Programlanabilen TMS/TMM22B eğim sensörleri için PC programlama cihazı. Sensörün M12 erkek konnektörünü bir PC / dizüstü bilgisayara bağlar ve SOPAS ET üzerinde parametrelendirme ve teşhise olanak sağlar. Programlama cihazının kablosu uzatılmamalıdır.• Teslimat Kapsamı: 1 x PC programlama cihazı PGT-15-M12	PGT-15-M12	1131448
	<ul style="list-style-type: none">• Ürün segmenti: Programlama cihazları• Ürün: PGT-15• Açıklama: Programlanabilen TMS/TMM22B eğim sensörleri için PC programlama cihazı. Sensörün litz tellerini bir klemens kutusu üzerinden bir PC / dizüstü bilgisayara bağlar ve SOPAS ET üzerinde parametrelendirme ve teşhise olanak sağlar. Programlama cihazının kablosu uzatılmamalıdır.• Teslimat Kapsamı: 1 x PC programlama cihazı PGT-15-WIRE	PGT-15-WIRE	1131450

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekilde kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com