SICK.COM



데이터시트

MOC3SA-BAB43D31

Speed Monitor
안전한 음직임 감시 및 제어

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

안전한 음직임 감시 및 제어

MOC3SA-BAB43D31

주문 정보

모델	부품 번호
MOC3SA-BAB43D31	6034247

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/Speed_Monitor

자세한 기술 데이터

안전 기술적 특징

안전 무결성 수준	SIL 3 (IEC 61508)
범주	범주 4 (EN ISO 13849)
성능 수준	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D(시간당 평균 위험 고장 발생 확률)	5.0×10^{-9} (EN ISO 13849)
T_M (사용 시간)	20 연도 (EN ISO 13849)
정지 카테고리	0 (EN 60204)

기능

구동 안전성 기능	정지 상태 안전 제한 속도(SLS) 안전 속도 모니터(SSM)

인터페이스

연결 방식	나사 단자
엔코더 인터페이스	Proxy A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V

전기 데이터 - 작동 데이터

보호 등급	III (EN 61140)
전압 유형	DC
공급 전압 U_V	24 V (19.2 V ... 30 V)
잔류 리플	(≤ 10 %) [1]
소비 전력	(≤ 3 W)

[1] U_V 한계치 이내 .

전기 데이터 - 입력 회로 S1, S2, I5, I6

입력 전압	
HIGH	(13 V ... 30 V)
LOW	–5 V ... 5 V
입력 전류	
HIGH	2.4 mA ... 3.8 mA
LOW	–2.5 mA ... 2.1 mA
시동 대기 시간	≥ 70 ms
Switch-off 시간	70 ms

전기 데이터 - 입력 회로 I1, I2, I3, I4

입력 전압	
HIGH	(13 V ... 30 V)
LOW	–5 V ... 5 V
입력 전류	
HIGH	2.4 mA ... 3.8 mA
LOW	–2.5 mA ... 2.1 mA
임계 주파수	2 kHz [1]
주파수 변화	21 kHz/s

[1] 사용률 3:2.

전기 데이터 - 출력 회로 X1, X2

출력 전압	18.4 V DC ... 30 V DC
출력 전류	≤ 120 mA

전기 데이터 - 출력 회로 Q1, Q2, Q3, Q4

출력 전압	18.4 V DC ... 30 V DC
출력 전류	2 A [1]
전류합	4 A [2]

[1] 45°C < Tu < 55°C의 경우 1.6A.

[2] 45°C < Tu < 55°C의 경우 5A.

기계 데이터

치수(가로 x 높이 x 세로)	22.5 mm x 96.5 mm x 121 mm
무게	180 g


주변 정보

보호 등급	
단자	IP20
하우징	IP40
작동 시 주변 온도	–25 °C ... +55 °C
보관 온도	–25 °C ... +70 °C
습도	≤ 95 %, 불응축
기후 조건 기준	EN 61131-2
전자기 적합성(EMC)	등급 A (EN 61000-6-2, EN 55011)
내진동성	10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
내충격성	
일회적 충격	30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)

인증서


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
cTUVus 인증서	✓
EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓

축적 도면



친수 단위: mm

결선도



자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/6034247

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence