SICK.COM



DATOVÝ LIST

PUM12-S02

Přístrojové sloupce
Upevňovací technika

SICK Sensor Intelligence



Obrázek je pouze ilustrační

UPEVŇOVACÍ TECHNIKA

PUM12-S02

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
PUM12-S02	2019654

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/Přístrojové_sloupce

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Popis	Pro venkovní prostory s vyhříváním 220 V, výška sloupku 1 223 mm
Způsob upevnění	Mechanické ukotvení v podlaze
Obsah dodávky	Přístrojový sloupek Včetně držáků a spojky se šroubovacím uzávěrem
Výška sloupku	1.223 mm
Vhodné pro varianty přístroje Bezpečnostní světelná závora M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
Vhodné pro počet paprsků	2
Vhodné pro vzdálenost mezi paprsky	500 mm
Výška prvního paprsku nad podlahou	400 mm

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Třída ochrany	I
Napájecí napětí U_V	230 V AC [1]
Příkon	Cca 120 W, při 0 °C [1]

[1] Vytápění.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál	
Čelní sklo	Plexiglas front screen
Rozměry	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
Průřez profilu sloupku	151,6 mm x 122,1 mm
Průměr podlahové desky	180 mm

[1] Výška prvního paprsku nad podlahou.

[2] Rozteč paprsků.


ÚDAJE O PROSTŘEDÍ

Krytí	IP31 (přístrojový sloupek) IP65 (Vytápění)
Provozní okolní teplota	–15 °C ... +40 °C
Skladovací teplota	–25 °C ... +75 °C

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓

VÝKRES



Rozměry v mm

Typ	Objednací číslo	Vhodné pro počet paprsků	Vhodné pro vzdálenost mezi paprsky	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence