SICK.COM



DATABLAD

PUM12-S02

Søjler
Fastgørelsesteknik

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FASTGØRELSESTEKNIK

PUM12-S02

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
PUM12-S02	2019654

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/Søjler

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Beskrivelse	Til udendørs installation med opvarmning 220 V, søjlehøjde 1.223 mm
Fastgørelsesmåde	Mekanisk forankring i gulvet
Indeholdt i levering	Enhedssøjle Inklusive beslag og kobling med skruelukning
Søjlehøjde	1.223 mm
Passer til enhedsvarianterne Sikkerhedslysbom M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
Egnet til antal stråler	2
Egnet til stråleafstand	500 mm
Højden af første stråle over jorden	400 mm

ELEKTRISK

Beskyttelsesklasse	I
Forsyningsspænding U_V	230 V AC [1]
Effektforbrug	Ca. 120 W, ved 0 °C [1]

[1] Varme.

MEKANIK

Materiale	
Forrude	Plexiglas front screen
Dimensioner	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
Tværsnit søjleprofil	151,6 mm x 122,1 mm
Diameter bundplade	180 mm

[1] Højden af første stråle over jorden.

[2] Stråleafstand.


OMGIVELSESDATA

Kapslingsklasse	IP31 (enhedssøjle) IP65 (Varme)
Omgivelsestemperatur	–15 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	–25 °C ... +75 °C

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓

MÅLTEGNING



Dimensioner i mm

Type	Artikelnummer	Egnet til antal stråler	Egnet til stråleafstand	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence