SICK.COM



DATALEHTI

PUM12-S02

Laitepylväät
Kiinnitystarvikkeet

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

KIINNITYSTARVIKKEET

PUM12-S02

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
PUM12-S02	2019654

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/Laitepylväät

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Kuvaus	Ulkotiloihin lämmityksellä 220 V, pylvään korkeus 1223 mm
Kiinnitystapa	Mekaaninen ankkurointi lattiaan
Toimituksen sisältö	Laitepylväät Sisältää pidikkeet ja liittimet ruuviliitoksineen
Pylvään korkeus	1.223 mm
Sopii laiteversioille Turvavalopuomi M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
Sopii säteiden lukumäärälle	2
Sopii sädevälille	500 mm
Ensimmäisen säteen korkeus lattiapinnasta	400 mm

SÄHKÖLAITTEISTO

Suojausluokka	I
Syöttöjännite U_v	230 V AC [1]
Tehonkulutus	N. 120 W, 0 °C:n lämpötilassa [1]

[1] Lämmitys.

MEKANIIKKA

Materiaali	
Etulevy	Plexiglas front screen
Mitat	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
Pylväsprofiilin halkaisija	151,6 mm x 122,1 mm
Pohjalevyn halkaisija	180 mm

[1] Ensimmäisen säteen korkeus lattiapinnasta.

[2] Sädeväli.


YMPÄRISTÖTIEDOT

Kotelointiluokka	IP31 (laitepylväät) IP65 (Lämmitys)
Käyttöympäristön lämpötila	–15 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila	–25 °C ... +75 °C

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

Tyyppi	Tuotenumero	Sopii säteiden lukumäärälle	Sopii sädevälille	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence