SICK.COM



SCHEDA TECNICA

PUM12-S02

Colonne per apparecchi
Sistema di montaggio

SICK Sensor Intelligence



L'immagine potrebbe non corrispondere

SISTEMA DI MONTAGGIO

PUM12-S02

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
PUM12-S02	2019654

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/Colonne_per_apparecchi

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

CARATTERISTICHE

Descrizione	Per ambiente esterno con riscaldamento 220 V, altezza colonna 1223 mm
Tipo di fissaggio	Ancoraggio meccanico nel fondo
Dotazione di fornitura	Colonna dispositivo Inclusi supporti e giunto di accoppiamento con chiusura a vite
Altezza della colonna	1.223 mm
Adatta a varianti di dispositivo Barriera fotoelettrica di sicurezza M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
Idoneo per numero di raggi	2
Idoneo per separazione dei raggi	500 mm
Altezza del primo raggio sul livello del suolo	400 mm

COMPONENTI ELETTRICI

Classe di protezione	I
Tensione di alimentazione U_v	230 V AC [1]
Consumo energetico	Circa 120 W, a 0 °C [1]

[1] Riscaldamento.

MECCANICA

Materiale	
Schermo frontale	Plexiglas front screen
Dimensioni	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
Sezione trasversale profilo colonna	151,6 mm x 122,1 mm
Diametro piastra di fondo	180 mm

[1] Altezza del primo raggio sul livello del suolo.

[2] Distanza tra i raggi.


DATI AMBIENTALI

Grado di protezione	IP31 (colonna dispositivo) IP65 (Riscaldamento)
Temperatura ambiente di funzionamento	–15 °C ... +40 °C
Temperatura di stoccaggio	–25 °C ... +75 °C

CERTIFICATI

EU declaration of conformity	✓

DISEGNO QUOTATO



Quote in mm

Tipo	Codice articolo	Idoneo per numero di raggi	Idoneo per separazione dei raggi	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l'uso e software sono disponibili all'indirizzo www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence