SICK.COM



データシート

PUM12-S02

デバイスコラム
固定システム

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

固定システム

PUM12-S02

注文情報

タイプ	製品番号
PUM12-S02	2019654

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/デバイスコラム

技術仕様詳細

特徴

説明	屋外向けヒーター付き 220 V、コラム高さ 1,223 mm
取り付け・設置方法	機械的に床に固定
納入範囲	デバイスコラム スクリューキャップ付きブラケットおよびカップリングを含む
カラム高さ	1,223 mm
以下の機器バリエーションに適切 セーフティ光電センサ M2000、M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
適切な光軸数	2
適切な光軸ピッチ	500 mm
地面からの最初のビーム高さ	400 mm

電気

保護クラス	I
供給電圧 U_V	230 V AC [1]
消費電力	約 120 W, 周囲温度0 °Cの場合 [1]

[1] ヒータ.

メカニック

材料	
フロントガラス	Plexiglas front screen
寸法	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
コラムプロファイルの断面	151.6 mm x 122.1 mm
ベースプレートの直径	180 mm

[1] 地面からの最初のビーム高さ.

[2] 光軸ピッチ.

環境データ


保護等級	IP31 (デバイスコラム) IP65 (ヒータ)
使用周囲温度	–15 °C ... +40 °C
保管温度	–25 °C ... +75 °C

証明書

EU declaration of conformity	✓

固定システム - PUM12-S02

寸法図面



寸法 [mm]

タイプ	商品番号	適切な光軸数	適切な光軸ピッチ	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/2019654

2026-08-09 18:54:25 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence