SICK.COM



데이터시트

PUM12-S02

디바이스 칼럼
마운팅 시스템

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

마운팅 시스템

PUM12-S02

주문 정보

모델	부품 번호
PUM12-S02	2019654

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/디바이스 칼럼

자세한 기술 데이터

특징

설명	220V 히터 포함 실외 영역용, 칼럼 높이 1223mm
고정 방식	바닥에 기계적으로 고정
공급 범위	디바이스 칼럼 나사 잠금식 브래킷 및 커플링 포함
칼럼 높이	1,223 mm
적합한 장치 이형 안전 광전 센서 M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
적합한 빔 수	2
적합한 빔 간격	500 mm
바닥 위 첫번 째 광선 높이	400 mm

전기

보호 등급	I
공급 전압 U_v	230 V AC [1]
소비 전력	약 120 W, 0°C에서 [1]

[1] 히터.

기계 요소

재질	
전면창	Plexiglas front screen
치수	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
칼럼 프로파일 횡단면	151.6 mm x 122.1 mm
바닥판 직경	180 mm

[1] 바닥 위 첫번 째 광선 높이.

[2] 빔 간격.


주변 정보

보호 등급	IP31 (디바이스 칼럼) IP65 (히터)
작동 시 주변 온도	–15 °C ... +40 °C
보관 온도	–25 °C ... +75 °C

인증서

EU declaration of conformity	✓

축적 도면



친수 단위: mm

모델	품목 번호	적합한 빔 수	적합한 빔 간격	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	–	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	–	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence