SICK.COM



DATASHEET

PUM12-S02

Apparaatpalen
Bevestigingstechniek

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

BEVESTIGINGSTECHNIEK

PUM12-S02

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
PUM12-S02	2019654

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Apparaatpalen

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Beschrijving	Voor buiten met verwarming 220 V, zuilhoogte 1223 mm
Bevestigingswijze	Mechanische verankering in de bodem
Leveringsomvang	Apparaatzuil Inclusief houders en koppeling met schroefsluiting
Spiegelhoogte	1.223 mm
Geschikt voor apparaatvarianten Veiligheidsfotocel M2000, M4000	 M4000 Standard, M40#-0250#0##0 M4000 Standard A/P, M40Z-025000#R0 M4000 Advanced, M40#-0250#3##0 M4000 Advanced A/P, M40Z-025003##0
Geschikt voor aantal stralen	2
Geschikt voor straalafstand	500 mm
Hoogte van eerste straal boven de vloer	400 mm

ELEKTRISCH

Beschermingsklasse	I
Voedingsspanning U_V	230 V AC [1]
Opgenomen vermogen	Ca. 120 W, Bij 0 °C [1]

[1] Verwarming.

MECHANICA

Materiaal	
Frontlens	Plexiglas front screen
Afmetingen	
L1	400 mm [1]
L2	500 mm [2]
Dwarsdoorsnede zuilprofiel	151,6 mm x 122,1 mm
Diameter vloerplaat	180 mm

[1] Hoogte van eerste straal boven de vloer.

[2] Straalafstand.


OMGEVINGSGEGEVENS

Isolatieklasse	IP31 (apparaatzuil) IP65 (Verwarming)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	–15 °C ... +40 °C
Opslagtemperatuur	–25 °C ... +75 °C

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓

MAATTEKENING



Afmetingen in mm (inch)

Type	Artikelnummer	Geschikt voor aantal stralen	Geschikt voor straalafstand	L1	L2	L3	L5
PUM12-S02	2019654	2	500	400	500	-	1223
PUG12-S02	2023707	2	500	400	500	-	1223
PUM12-S01	2020800	3	400	300	400	400	1223
PUG12-S01	2025441	3	400	300	400	400	1223

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/2019654

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence