SICK.COM



DATASHEET

RFU610-10713

RFU61x
RFID

SICK Sensor Intelligence



RFID

RFU610-10713

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
RFU610-10713	1135693

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/RFU61x

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Versie	Short Range
Technologie	RFID
Productcategorie	RFID-schrijf-leesapparaat met geïntegreerde antenne
RF toelating	Taiwan
Frequentieband	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Draagfrequentie	922,25 MHz ... 927,75 MHz
Uitgangsvermogen	40 mW (ERP, 16 dBm)
RFID-standaard	EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C, RAIN
Modulatie	PR-ASK
Aansluittype	IO-Link
Openingshoek	110°
Leesreikwijdte	≤ 0,5 m [1]
Antenne	Geïntegreerd
Zendvermogen	Instelbaar
Polarisatie	Circulair
Asverhouding	Typ. 2 dB
Achterwaartse demping	> 5 dB

[1] Afhankelijk van de toegepaste transponder en de omgevingscondities.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Aansluittype	1 x M12, 4-pins stekker, A-gecodeerd 1 x M8, 4-pins contactdoos 1 x USB, 5-pins contactdoos, type Micro-B
Voedingsspanning	18 V DC ... 30 V DC
Opgenomen vermogen	6 W, Standby 3 W
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium Kunststof (PPS)

[1] Gebruik bij +50 °C.

Isolatieklasse	IP67
Beschermingsklasse	III
Gewicht	313 g
Afmetingen (L x B x H)	92 mm x 80 mm x 38 mm
MTBF	22,25 jaren [1]

[1] Gebruik bij +50 °C.

INTERFACES

IO-Link	✓, IO-Link V1.1
Opmerking	Lengte procesgegevens: IN (input), 32 bytes; OUT (output), 32 bytes, SIO-modus niet ondersteund
Functie	Procesgegevens, Parametrering, Diagnose
Datatransmissiesnelheid	COM3 (230,4 kBaud)
Digitale inputs	1 (fysisch, schakelend, trigger-sensor kan direct worden aangesloten (poort 3))
Optische indicatoren	4 LED's, meer kleuren (apparaatstatus) 4 RGB-LED (Process Feedback)
Configuratiesoftware	PLC-software SOPAS ET [1]
Geheugenkaart	MicroSD-geheugenkaart

[1] In combinatie met SiLink2 Master of SIG200.


OMGEVINGSGEGEVENS

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 301489-1 V2.1.1 (2017) / EN 301489-3 V1.6.1 (2013)
Schokbestendigheid	IEC 60068-2-6:2007 IEC 60068-2-64:2008
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27:2008
Bedrijfsomgevingstemperatuur	–25 °C ... +50 °C
Opslagtemperatuur	–40 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	90 %, niet-condenserend

CERTIFICATEN


China RoHS	✓
Profinet certificate	✓
Radio Approval certificate Taiwan	✓
RAIN RFID	✓

MAATTEKENING




Afmetingen in mm (inch)
① aansluiting 1: IO-Link (stekker, M12, 4-pins, A-codering)
② aansluiting 2: trigger (contactdoos, M8, 4-pins, -codering)
③ Blinde stop
④ Slot voor MicroSD-geheugenkaart
⑤ aansluiting 'USB' (contactdoos, 5-pins, type micro-B), interface alleen voor tijdelijk gebruik (service)
⑥ typeplaatje aan zijkant
⑦ Kap met geïntegreerde antenne
⑧ 4 x meerkleurige LEDs (status)
⑨ 4 x meerkleurige LEDs (process feedback)
⑩ 2 x blind schroefgat M5, 6 mm diep voor het aanbrengen van montagebeugels
⑪ 2 x blind schroefgat M5, 7 mm diep voor de bevestiging van het apparaat
⑫ typeplaatje met geïntegreerd drukvereffeningsmembraan
⑬ 2 x schroef (inbusschroef M2,5), onverliesbaar, voor zijdelingse afdekking

RICHTGRAFIEK



gemeten antennewinst in dBic bij 866,5 MHz, LHCP (linksdraaiend circulair gepolariseerd)
① Horizontaal niveau (Azimut)
② verticaal niveau (Elevation)

PIN-TOEWIJZING AANSLUITING "IO-LINK"



Aansluiting "IO-Link" (stekker, M12, 4-pins, A-codering)
① L+
② Gereserveerd
③ L-
④ C/Q1

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1135693

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence