SICK.COM



技術資料

MZT8-2V8-N-KWB

MZT8 ATEX
氣壓缸感測器

SICK Sensor Intelligence



氣壓缸感測器

MZT8-2V8-N-KWB

訂購資訊

型號	貨號
MZT8-2V8-N-KWB	1070461

更多裝置規格與配件請參閱: www.sick.com/MZT8_ATEX

詳細技術資料

特徵

氣缸結構	T型槽
配備適配器的氣缸結構	方杆型氣缸 拉杆型氣缸 圓形氣缸 配備燕尾槽的氣缸 SMC導軌CDQ2 SMC導軌ECDQ2
外殼長度	24 mm
開關輸出	NAMUR
開關方式特性	按照NAMUR EN 60947-5-6標準的控制電流（視開關狀態而定）
開關頻率	1,000 Hz
電氣規格	DC 2導線
IP等級	IP67 [1]

[1] 按照EN 60529 (IP67/IP68)標準.

機械/電氣

爆炸危險區域類別	1G, 1D
設備標識	II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T_{200}135 °C Da
反應靈敏度典型值	2.8 mT
超限距離典型值	9 mm
遲滯典型值	≤ 0.5 mT
可重複性	≤ 0.1 mT [1]
極性反向保護	是
短路保護	是

[1] 電源電壓U_B與環境溫度Ta恒定.

[2] 無UL許可的PVC電纜線 .

[3] 僅針對連接至單獨認證的本質安全電路.

開關狀態 LED	是
教導設定	無
脈衝突波保護	是
工作環境溫度	–25 °C ... +80 °C
耐衝擊性與耐震性	30 g，11 ms / 10 … 55 Hz，1 mm
EMC	按照EN 60947-5-2標準
連接類型	電纜線，2線，末端套管, 5 m
連接方式詳細資訊	
導體截面積	0.12 mm²
電纜線直徑	Ø 2.9 mm
彎曲半徑	固定敷設 > 3 x 電纜線直徑 彈性使用 > 5 x 電纜線直徑
電纜出口	軸向
材質	
外殼	塑膠, PA12
電纜線	PVC [2]
EC樣品檢驗證書	TÜV 14 ATEX 143125
英國型式試驗證書	UL22UKEX2384
防爆認證 (IECEx)	IECEx TUN 14.0038
最大輸入電壓U_i	20 V [3]
最大輸入功率P_i	100 mW [3]
最大輸入電流I_i	60 mA [3]
最大內部電容C_i	130 nF [3]
最大內部電感L_i	30 μH [3]
額定電壓	8.2 V DC

[1] 電源電壓U_B與環境溫度Ta恒定.

[2] 無UL許可的PVC電纜線 .

[3] 僅針對連接至單獨認證的本質安全電路.


安全相關參數

$MTTF_D$	2,874 年
DC_{avg}	0 %
T_M（使用壽命）	20 年


證書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓
IECEx certificate	✓


安裝提示




連接示意圖 CD-305



連接示意圖 CD-304



尺寸圖 電纜線



尺寸 (mm)
① 接頭
② SW2.0固定螺絲
③ LED指示燈
④ 传感元件位置 = 长超程距离 (9 mm)：1.6 mm

貨號	型號	L	A	蕊線數
1069424	MZT8-2V8-N-KW0	2 m	42 mm	2
1070456	MZT8-2V8-N-KWA	3 m	42 mm	2
1070461	MZT8-2V8-N-KWB	5 m	42 mm	2
1070462	MZT8-2V8-N-KWDS01	6 m	42 mm	2
1070463	MZT8-2V8-N-KWDS02	7 m	42 mm	2
1070464	MZT8-2V8-N-KWDS03	7 m	42 mm	2

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1070461

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence