SICK.COM




DATALEHTI

CDB650-204

CDB
Jakajakotelot

SICK Sensor Intelligence



JAKAJAKOTELOT

CDB650-204

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
CDB650-204	1064114

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/CDB

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Tuetut tuotteet	Lector-sarja CLV62x - CLV64x (tyypistä riippuen) CLV69x RFID InspectorP-sarja
Kloonausmoduulin (CMC) tuki	Kyllä
Näyttömoduulin (CMD) tuki	Ei
Virtamoduulin (CMP) tuki	Ei
Kenttäväylämoduulin (CMF) tuki	Ei

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 30 V DC
Tehonkulutus	1 W
Kotelo	Polycarbonat
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	III
Paino	+ 265 g
Mitat (p x l x k)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Skanneriliitäntä	17-napainen M12-naarasliitin, A-koodattu
Huoltopistoke	9-napainen D-Sub-urosliitin (sisäinen)

LIITÄNNÄT

Sarjamuotoinen	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Huomautus	Liitetystä anturista riippuen
CAN	
Huomautus	Liitetystä anturista riippuen
Digitaalisisäänmenot	Liitetystä anturista riippuen
Digitaaliulostulot	Liitetystä anturista riippuen

Optiset ilmaisut	11 LEDs
Konfigurointiohjelmisto	SOPAS ET


YMPÄRISTÖTIEDOT

Käyttöympäristön lämpötila	–40 °C ... +50 °C
Varastointilämpötila	–30 °C ... +75 °C
Sallittu suhteellinen ilmankosteus	≤ 90 %, ei kondensoiva

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MITTAPIIRROS CDB650



Mitat millimetreinä (mm)
① naarasliitin M12, 17-napainen
② PG-ruuviliitos ø 4,5 mm ... 10 mm (5 x)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1064114

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence