데이터시트



VMS5200-x MID

VMS4x00/5x00

추적 시스템

SICK
Sensor Intelligence.



주문 정보

모델	부품 번호
VMS5200-x MID	별도 요청 시

기타 장치 버전 및 액세서리 ➜ www.sick.com/VMS4x00_5x00

자세한 기술 데이터

특징

과제	측정 - 크기, 윤곽, 부피
어플리케이션	대상 측정(비접촉식, 동적)
검정 가능성	✓
이송 시스템 유형	크로스 벨트 분류기
물체 공급 및 배출 장치	자동

기계/전기

보호 등급	IP20 (DIN 40050)

성능

이송 속도	0.5 m/s ... 4 m/s
최소 물체 크기	50 mm x 50 mm x 50 mm 2 ″ x 2 ″ x 2 ″
물체 최대 크기	2,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm 98 ″ x 63 ″ x 43 ″
물체 식별 정확도	≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm ≥ 0.2 ″ x ≥ 0.2 ″ x ≥ 0.2 ″
인증	MID, OIML NTEP은 별도 문의 요망
동적 스케일 값	✓

인터페이스

시각적 표시	1, 표시 디스플레이
출력 데이터	사이즈 L/W/H(Minimum Bounding Box) 위치 데이터 포인트 클라우드 상태 정보

주변 정보


작동 시 주변 온도	–10 °C ... +50 °C
보관 시 주변 온도	–20 °C ... +70 °C
허용 상대 습도	95 %, 불응축
전자기 적합성(EMC)	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

물체 반사율	10 % ... 200 %, (Kodak White Paper 및 적색광 레이저 기반), 무광택(예: 접착 테이프)
충격 하중	EN 60068-2-6, –27, –29, –64
진동 하중	EN 60068-2-6, –27, –29, –64
컨베이어 요건	균일하고 고른 직선 및 수평 컨베이어 기술(측정 지점 영역)

일반 참고 사항


레이저 등급	2, 레이저 보호 후드 포함

축적 도면 컨트롤러 SIC2000(SIC2000-2100이 가장 적합)



친수 단위: mm

축적 도면 LMS4x2x - 레이저 보호 커버가 장착된 헤드



친수 단위: mm
① 인터페이스, 유형 및 개수는 다양할 수 있습니다.
② 송신 범위
③ 수신 범위
④ 개구각
⑤ 광학 후드
⑥ 조정 구멍
⑦ 거리 측정의 영점

한눈에 보는 SICK

SICK는 산업용 지능형 센서 및 센서 솔루션 분야를 선도하는 제조사입니다. 독보적 제품 및 서비스 스펙트럼을 바탕으로 안전하고 효율적인 프로세스 제어, 인명 사고 예방, 환경 파괴 방지를 위한 완벽한 기초를 마련합니다.

SICK는 다양한 업종에서 쌓은 폭넓은 경험을 보유하고 있으며 업종마다 고유한 프로세스와 요구사항을 잘 알고 있습니다. 그래서 SICK는 정확히 고객의 요구사항에 맞춘 지능형 센서 솔루션을 제공할 수 있습니다. 유럽, 아시아, 북아메리카의 어플리케이션 센터에서는 시스템 솔루션을 고객 맞춤형으로 시험하고 최적화합니다. 이 모든 것이 SICK를 신뢰할 수 있는 공급업체와 개발 파트너로 만듭니다.

SICK의 제품을 완성하는 것은 포괄적인 서비스입니다. SICK LifeTime Services는 기계가 수명을 다할 때까지 전 기간 동안 안전과 생산성을 책임집니다.

이것이 **SICK**에서 말하는 "센서 인텔리전스"입니다.

전 세계 어디서든 고객 곁에 있는 SICK.

담당자 연락처 및 다른 소재지 ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.