SICK.COM



FICHA DE DADOS

RFU610-10713

RFU61x
RFID

SICK Sensor Intelligence



RFID

RFU610-10713

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
RFU610-10713	1135693

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/RFU61x

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Versão	Short Range
Tecnologia	RFID
Categoria do produto	RFID com antena integrada
Autorização de uso de radiofrequência	Taiwan
Faixa de frequência	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Frequência portadora	922,25 MHz ... 927,75 MHz
Potência de saída	40 mW (ERP, 16 dBm)
Padrão RFID	EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C, RAIN
Modulação	PR-ASK
Tipo de conexão	IO-Link
Ângulo de abertura	110°
Alcance de leitura	≤ 0,5 m [1]
Antena	Integrado
Potência de transmissão	Ajustável
Polarização	Circular
Relação entre eixos	Typ. 2 dB
Amortecimento da repercussão	> 5 dB

[1] Depende do transponder utilizado e das condições ambiente.

MECÂNICA/SISTEMA ELÉTRICO

Tipo de conexão	1 x Conector macho M12, 4 pinos, codificação A 1 x M8, conector fêmea, 4 pinos 1 x USB, conector fêmea, 5 pinos, tipo Micro B
Tensão de alimentação	18 V DC ... 30 V DC
Consumo de energia	6 W, Standby 3 W
Material da carcaça	Peça de alumínio fundido Plástico (PPS)

[1] Operação a +50 °C.

Grau de proteção	IP67
Classe de proteção	III
Peso	313 g
Dimensões (C x L x A)	92 mm x 80 mm x 38 mm
MTBF	22,25 anos [1]

[1] Operação a +50 °C.

INTERFACES

IO-Link	✓, IO-Link V1.1
Observação	Comprimento de dados do processo: IN (entrada), 32 bytes; OUT (saída), 32 bytes, modo SIO não suportado
Função	Dados de processo, Parametrização, Diagnóstico
Taxa de transmissão de dados	COM3 (230,4 kBaud)
Entradas digitais	1 (físico, com comutação, O sensor de gatilho pode ser conectado diretamente (Porta 3))
Indicações ópticas	4 LEDs, várias cores (status do dispositivo) 4 RGB-LED (Feedback do processo)
Software de configuração	Software de controlador lógico programável SOPAS ET [1]
Cartão de memória	Cartão de memória MicroSD

[1] Em combinação com SiLink2 master ou SIG200.


DADOS AMBIENTAIS

Compatibilidade eletromagnética (EMV)	EN 301489-1 V2.1.1 (2017) / EN 301489-3 V1.6.1 (2013)
Resistência a vibrações	IEC 60068-2-6:2007 IEC 60068-2-64:2008
Resistência a choques	EN 60068-2-27:2008
Temperatura ambiente de funcionamento	–25 °C ... +50 °C
Temperatura de armazenamento	–40 °C ... +70 °C
Umidade relativa do ar	90 %, Não condensante

CERTIFICADOS


China RoHS	✓
Profinet certificate	✓
Radio Approval certificate Taiwan	✓
RAIN RFID	✓

DESENHO DIMENSIONAL




Dimensões em mm
① Conexão 1 “IO-Link” (conector macho M12, 4 pinos, codificação A)
② Conexão 2: gatilho (conector fêmea M8, 4 pinos, codificação)
③ tampão cego
④ entrada para cartão de memória microSD
⑤ conexão “USB” (conector fêmea, 5 pinos, tipo Micro-B), interface apenas para uso temporário (serviço)
⑥ placa de identificação lateral
⑦ cobertura com antena integrada
⑧ 4 x LED multicor (status)
⑨ 4 x LED multicor (feedback de processo)
⑩ 2 x roscas de furo cego M5, 6 mm de profundidade, para fixação das hastes de montagem
⑪ 2 x roscas de furo cego M5, 7 mm de profundidade, para fixação do dispositivo
⑫ etiqueta de identificação com membrana compensadora de pressão integrada
⑬ 2 x parafuso (parafuso de sextavado interno M2,5), cativo, para cobertura lateral

GRÁFICO DE DIRECIONAMENTO



ganho da antena medido em dBic a 866,5 MHz, LHCP (circularmente polarizado à esquerda)
① nível horizontal (azimute)
② nível vertical (elevação)

PINAGEM CONEXÃO "IO-LINK"



conexão "IO-Link" (conector macho M12, 4 pinos, codificação A)
① L+
② reservado
③ L-
④ C/Q1

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/1135693

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence