SICK.COM



DATASHEET

IHM06-06NNSVW2K

IMM
Inductieve benaderingsschakelaars

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKE-LAARS

IHM06-06NNSVW2K

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
IHM06-06NNSVW2K	1106314

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/IMM

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Constructie	Cilindervormig
Behuizingsconstructie	Korte constructie
Diameter	Ø 6,5 mm
Schakelafstand S_n	6 mm
Verzekerde schakelafstand S_a	4,86 mm
Inbouw in metaal	Niet bondig
Schakelfrequentie	1.000 Hz
Aansluittype	Leiding, 3-draad, 2 m
Schakeloutput	NPN
Schakeloutput detail	NPN
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 3-draads
Isolatieklasse	IP67 [1]
Bijzondere kenmerken	Visuele instelhulp, 3-voudige schakelafstand

[1] Conform EN 60529.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Rimpel	≤ 20 % [1]
Spanningsdaling	≤ 2 V [2]
Opstarttijd	≤ 80 ms

[1] Van U_v.

[2] Bij Ia = 200 mA.

[3] Voedingsspanning U_B en omgevingstemperatuur Ta constant.

Hysteresis	1 % ... 10 %
Reproduceerbaarheid	≤ 2 % [3]
Temperatuurdrift (van S_r)	≤ 10 %
EMC	EN 60947-5-2
Continustroom I_a	≤ 200 mA
Draadsectie	PVC
Kabeldoorsnede	0,25 mm²
Kabeldiameter	Ø 3,7 mm
Beveiliging tegen kortsluiting	✓
Inschakelstroomonderdrukking	✓
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf	–25 °C ... +70 °C
Materiaal behuizing	Roestvast staal V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiaal, actief oppervlak	Kunststof, LCP
Lengte behuizing	31,5 mm
UL-file-nr.	NRKH.E348498

[1] Van U_v.

[2] Bij Ia = 200 mA.

[3] Voedingsspanning U_a en omgevingstemperatuur Ta constant.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

$MTTF_D$	1.330 jaren
DC_{avg}	0 %

REDUCTIEFACTOREN

Opmerking	De waarden zijn richtwaarden die kunnen variëren
Staal St37 (Fe)	1
Roestvast staal (V2A)	Ca. 0,75
Aluminium (Al)	Ca. 0,5
Koper (Cu)	Ca. 0,43
Messing (Ms)	Ca. 0,54

INBOUWAANWIJZING


Opmerking	Bijbehorende afbeelding zie “Inbouwaanwijzing”
A	12 mm
B	35 mm
C	6,5 mm
D	18 mm
E	12 mm
F	48 mm

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓


China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

INBOUWAANWIJZING MONTAGE MET HOUDER BEF-KH-M06



Sensortype	Montagehouder	Overstek (P)	Max. aanhaalmoment (M_{max})
IHM06-04N****** IHM06-06N******	BEF-KH-M06, art.nr. 2101067	≥ 4 mm	≤ 0,6 Nm


INBOUWAANWIJZING FIXATIE MET MADESCHROEF




① Actief oppervlak
② aanbevolen madeschroef: M3, vlakke punt
③ Indicatie-LED


Sensortype	Montagebereik (L)	Max. aanhaalmoment (M_{max})
IHM06-04N*****K	8 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N***T0K	8 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N*****S	8 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N***T0S	8 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N*****K	12 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N***T0K	12 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N*****S	12 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N***T0S	12 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm

INBOUWAANWIJZING NIET VLAKKE INBOUW






AANSLUITSCHEMA CD-001




RESPONSCURVE




All dimensions in mm (inch)

WERKINGSPRINCIPE INSTELHULP



MAATTEKENING IHM06 KORT MODEL, NIET VLAK, KABEL



Afmetingen in mm (inch)
① Aansluiting
② Functie-indicatie

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1106314

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence