SICK.COM



DATALEHTI

MZT8-03VPO-KRDS14

MZT8
Sylinterianturit

SICK Sensor Intelligence



SYLINTERIANTURIT

MZT8-03VPO-KRDS14

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
MZT8-03VPO-KRDS14	1069393

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/MZT8

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Sylinterimäinen muoto	T-ura
Sylinterimäinen muoto adapterilla	Profiilitankosylinteri Vetotankosylinteri Pyörösylinteri Sylinteri lohenpyrstöuralla SMC-kisko CDQ2 SMC-kisko ECDQ2
Kotelon pituus	24 mm
Kytkevä lähtö	PNP
Kytkentätaajuus	1.000 Hz
Lähdön toiminta	Avautuva
Sähköinen varustus	DC 3-johdin
Kotelointiluokka	IP68 [1] [2]
Erityispiirteet	20 ms, impulssipidennys

[1] EN 60529 mukaan (IP67/IP68).

[2] Rajoitus höyrysuihkukuormituksen johdosta: paine 100 bar, lämpötila < 80 °C, etäisyys vähintään 150 mm.

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 30 V DC
Virranotto	10 mA, ilman kuormaa
Jännitealenema	≤ 2,2 V
Jatkuva virta I_a	≤ 200 mA
Suojausluokka	III
Käyttövalmiusviive	25 ms

[1] Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentäsignaalin.

[2] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.

Vasteherkkyys tyyp.	2,6 mT
Siirtomatka tyyp.	3 mm [1]
Hystereesi tyyp.	0,7 mT
Toistettavuus	≤ 0,1 mT [2]
Napaisuussuoja	Kyllä
Oikosulkusuoja	Kyllä
Kytkentätila-LED	Kyllä
Teach-in	Ei
Käynnistysvirtasuojaus	Kyllä
Ympäristön lämpötila, käyttö	–30 °C ... +80 °C
Iskun- ja tärinänkestävyys	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2 mukaan
Liitäntätyyppi	Johto M8-pistokkeella, 3-napainen, pyälletty ruuviliitos, energiansiirtoketjukäyttöön sopiva, 0,5 m
Liitäntätyypin yksityiskohta	
Johtimen poikkipinta-ala	0,14 mm²
Johdon halkaisija	Ø 2,9 mm
Taivutussäde	Kiinteässä asennuksessa > 3 x johdon halkaisija Liikkuvassa tilassa > 10 x johdon halkaisija
Vääntörasitus	± 270° / 10 cm
Vääntöjaksot	> 2.000.000
Energiansiirtoketjujaksot	> 2.000.000
Energiansiirtoketjuparametrit	Liikenopeus enint. 3,3 m/s vaakasuoran siirtopituuden ollessa 5 m Kiihtyvyys enint. 5 m/s²
Kaapelilähtö	Päittäissuuntainen
Materiaali	
Kotelo	Muovi, PA12
Johto	PUR
UL-numero	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Tunnistinmagneetin kulkema matka, kun anturi antaa kytkentäsignaalin.

[2] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.


TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$	2.289 vuotta
DC_{avg}	0 %
T_M (toiminta-aika)	20 vuotta


SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


ASENNUSOHJE



LIITÄNTÄKAAVIO CD-004




TOIMINTAPERIAATE SIIRTOMATKA



Huomautus: anturikotelo voi poiketa kuvassa esitetystä; esitys vastaa lähtötoimintoa “sulkeutuva kosketin”; siirtomatka = kytkentäpisteen leveys + hystereesi
① anturielementin paikka
② Kytkentäpisteen leveys
③ hystereesi
④ Magneetin liikesuunta

MITTAPIIRROS JOHTO M8-PISTOKKEELLA, PYÄLLETTY RUUVILIITOS



Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② Kiinnitysruuvi SW 2,0
③ Näyttö-LED
④ anturielementin paikka; lyhyt siirtomatka (3 mm): 2,25 mm; pitkä siirtomatka (9 mm): 1,5 mm

Tuotenumero	Tyyppi	L	Johdinten määrä
1044464	MZT8-03VPS-KRD	300 mm	3
1048502	MZT8-03VPS-KRDS04	300 mm	3
1067400	MZT8-03VPS-KRDS12	300 mm	3
1044459	MZT8-03VPS-KR0	500 mm	3
1044935	MZT8-03VNS-KR0	500 mm	3
1046374	MZT8-03VPS-KR0S01	500 mm	3
1048050	MZT8-28VPS-KR0	500 mm	3
1048174	MZT8-28VPS-KR0S02	500 mm	3
1048503	MZT8-03VPS-KR0S05	500 mm	3
1069392	MZT8-03VPS-KRDS13	500 mm	3
1069393	MZT8-03VPO-KRDS14	500 mm	3
1069394	MZT8-03VNS-KRDS15	500 mm	3
1069395	MZT8-03VNO-KRDS16	500 mm	3
1109451	MZT8-2V8PSWKR0	500 mm	3
1144310	MZT8-03VPS-KRDS46	1,5 m	3
1106079	MZT8-03VPS-KRDS35	2 m	3
1044463	MZT8-03VPS-KRB	5 m	3

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1069393

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence