SICK.COM



DATABLAD

MZT8-03VPO-KRDS14

MZT8
Cylindersensorer

SICK Sensor Intelligence



CYLINDERSENSORER

MZT8-03VPO-KRDS14

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
MZT8-03VPO-KRDS14	1069393

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/MZT8

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Cylinderform	T-spår
Cylinderform med adapter	Profilstångcylinder Dragstångscylinder Rundcylinder Cylinder med dovetailpår SMC-skena CDQ2 SMC-skena ECDQ2
Husets längd	24 mm
Kopplingsutgång	PNP
Kopplingsfrekvens	1.000 Hz
Utgångsfunktion	N/C
Elektriskt utförande	DC 3-ledare
IP-klassning	IP68 [1] [2]
Särskilda kännetecken	20 ms impulsförlängning

[1] Enligt EN 60529 (IP67/IP68).

[2] Begränsning till följd av ångstrålbelastning: tryck 100 bar, temperatur < 80 °C, avstånd minst 150 mm.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Elförbrukning	10 mA, utan last
Spänningsbortfall	≤ 2,2 V
Kontinuerlig ström I_a	≤ 200 mA
Skyddsklass	III
Tidsfördröjning innan tillgänglighet	25 ms

[1] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[2] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

Responskänslighet typ.	2,6 mT
Gränsställare typ.	3 mm [1]
Hysteres typ.	0,7 mT
Reproducerbarhet	≤ 0,1 mT [2]
Polaritetsskyddad	Ja
Kortslutningsskydd	Ja
LED kopplingsstatus	Ja
Teach-in	Nej
Tillslagsimpulsundertryckning	Ja
Omgivningstemperatur, drift	–30 °C ... +80 °C
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Anslutningstyp	Kabel med kontakt M8, 3-polig, med räfflad förskruvning, lämpligt för kabelpaket, 0,5 m
Anslutningstyp detalj	
Ledartvärsnitt	0,14 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,9 mm
Böjradie	Vid fast dragning > 3 x kabeldiameter I rörligt tillstånd > 10 x kabeldiameter
Torsionbelastning	± 270° / 10 cm
Torsionscykler	> 2.000.000
Kabelkedjecykler	> 2.000.000
Kabelkedjeparameter	Förflyttningshastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell transportväg Acceleration max. 5 m/s²
Kabelutgång	Rak
Material	
Hölje	Plast, PA12
Kabel	PUR
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Avstånd som tillryggaläggs av givarmagneten medan sensorn avger en kopplingssignal.

[2] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.


SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	2.289 år
DC_{avg}	0 %
T_M (användningstid)	20 år


CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


MONTERINGSINFORMATION



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-004




FUNKTIONSPRINCIP GRÄNSSTÄLLARE



Obs: Sensorhus kan variera: Illustrationen motsvarar utgångsfunktionen ”NO-kontakt”; gränsställare = brytpunktsbredd + hysteres

① position sensorelement
② Kopplingspunktens bredd
③ hysteres
④ Magnetens rörelseriktning

MÅTTRITNING KABEL MED KONTAKT M8, MED RÄFFLAD FÖRSKRUVNING



Mått i mm
① Anslutning
② monteringsskruv NV 2,0
③ Indikeringslysdiod
④ Position sensorelement; kort gränsställare (3 mm): 2,25 mm; lång gränsställare (9 mm): 1,5 mm

Artikel nr	Typ	L	Antal ledare
1044464	MZT8-03VPS-KRD	300 mm	3
1048502	MZT8-03VPS-KRDS04	300 mm	3
1067400	MZT8-03VPS-KRDS12	300 mm	3
1044459	MZT8-03VPS-KR0	500 mm	3
1044935	MZT8-03VNS-KR0	500 mm	3
1046374	MZT8-03VPS-KR0S01	500 mm	3
1048050	MZT8-28VPS-KR0	500 mm	3
1048174	MZT8-28VPS-KR0S02	500 mm	3
1048503	MZT8-03VPS-KR0S05	500 mm	3
1069392	MZT8-03VPS-KRDS13	500 mm	3
1069393	MZT8-03VPO-KRDS14	500 mm	3
1069394	MZT8-03VNS-KRDS15	500 mm	3
1069395	MZT8-03VNO-KRDS16	500 mm	3
1109451	MZT8-2V8PSWKR0	500 mm	3
1144310	MZT8-03VPS-KRDS46	1,5 m	3
1106079	MZT8-03VPS-KRDS35	2 m	3
1044463	MZT8-03VPS-KRB	5 m	3

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1069393

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence