SICK.COM



FICHA DE DADOS

IQ80-50BPP-KC0

IQL
Sensores de proximidade indutivos

SICK Sensor Intelligence



SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS

IQ80-50BPP-KC0

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

tipo	nº de artigo
IQ80-50BPP-KC0	6026473

Outras versões do aparelho e acessórios em www.sick.com/IQL

DADOS TÉCNICOS EM DETALHE

CARACTERÍSTICAS

Construção	Retangular
Construção da carcaça	Forma construtiva padrão
Dimensões (L x A x P)	80 mm x 92 mm x 40 mm
Distância de comutação S_n	50 mm
Distância de comutação protegida S_a	40,5 mm
Montagem em metal	Nivelado Não nivelado Nivelado com rebaixo
Frequência de comutação	70 Hz
Tipo de conexão	Conector macho M12, 4 pinos
Saída de comutação	PNP
Saída de comutação detalhe	PNP
Função de saída	Complementar
Modelo elétrico	4 fios CC
Grau de proteção	IP67 [1]

[1] Conforme EN 60529.

MECÂNICA/SISTEMA ELÉTRICO

Tensão de alimentação	10 V DC ... 36 V DC
Queda de tensão	≤ 2,5 V [1]
Histerese	3 % ... 20 %
Desvio de temperatura (de S_r)	± 15 %
CEM	Conforme EN 60947-5-2
Corrente permanente I_a	≤ 250 mA
Proteção contra curto-circuitos	✓

[1] Com Ia máx e Ub 24 V.

Resistência a impactos e vibrações	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Temperatura ambiente, operação	–25 °C ... +70 °C
Material da carcaça	Peça de zinco fundido, GD Zn
Material, face ativa	Plástico, PPE

[1] Com Ia máx e Ub 24 V.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

$MTTF_D$	1.859 anos
DC_{avg}	0%
T_M (duração de uso)	20 anos

FATORES DE REDUÇÃO

Observação	Estes valores são valores de referência, que podem variar
Aço inoxidável (V2A)	Aprox. 0,85
Alumínio (Al)	Aprox. 0,46
Cobre (Cu)	Aprox. 0,38
Latão (Ms)	Aprox. 0,48


NOTA RELATIVA À MONTAGEM


Observação	Gráfico correspondente, ver “Nota relativa à montagem”
A	0 mm
B	80 mm
C	80 mm
D	150 mm
E	0 mm
F	400 mm

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

NOTA RELATIVA À MONTAGEM






ESQUEMA DE CONEXÃO CD-009



DESENHO DIMENSIONAL IQ80, DC 4 CABOS



Dimensões em mm
① Conexão

Informações adicionais, bem como acessórios adequados, exemplos de aplicação e downloads, como modelos dimensionais em CAD, manuais de instruções e software, podem ser encontrados em www.sick.com/6026473

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

A SICK EM SÍNTESE

A SICK é uma empresa global líder em tecnologia, especializada em soluções inteligentes de sensores e soluções integradas para automação industrial. Nossas tecnologias estabelecem padrões globais e tornam seus processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis – tanto na logística quanto na produção.

A SICK combina inteligência de sensores com profundo conhecimento setorial e serviços de consultoria certificados. Oferecemos a base ideal para soluções de automação escaláveis e personalizadas, gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita parceria com os clientes é mais do que uma promessa: juntos, aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a saúde e a segurança e garantimos um futuro sustentável. Tudo isso com empatia e confiança.

Com paixão e espírito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias inovadoras desde 1946. Graças a uma rede global presente em cerca de 40 países, a SICK atua mundialmente e está sempre próxima de você. A sede da empresa está localizada em Waldkirch, próximo a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em soluções sob medida.

SICK
Sensor Intelligence