SICK.COM



DATABLAD

BTF13-Q1RM0561

HighLine
Dragvajergivare

SICK
Sensor Intelligence



DRAGVAJERGIVARE

BTF13-Q1RM0561

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
BTF13-Q1RM0561	1097317

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/HighLine

TEKNISKA DATA I DETALJ

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$ (medeltid till farligt funktionsavbrott)	240 år (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Denna produkt är en standardprodukt och är ingen säkerhetskomponent enligt definition i maskindirektivet. Beräkning baserad på nominell komponentlast, genomsnittlig omgivningstemperatur 40°C, användningsfrekvens 8760h/a. Alla elektroniska funktionsbortfall betraktas som farliga funktionsbortfall. Ytterligare information finns i dokument nr. 8015532.

PRESTANDA

Mätområde	0 m ... 5 m
Pulsgivare	Absolutgivare
Upplösning (dragvajer + pulsgivare)	0,08 mm [1] [2]
Repeterbarhet	≤ 1 mm [3]
Linearitet	≤ ± 2 mm [3]
Hysteres	≤ 2 mm [3]

[1] De avbildade värdena är avrundade.

[2] Räkneexempel baserat på BCG08 med PROFINET: 200 mm (vajerutdragslängd per varv - se Mekaniska data): 262 144 (antal steg per varv) = 0,001 mm (upplösning av kombinationen dragvajer + pulsgivare).

[3] Värdet avser dragvajermekanik.

GRÄNSSNITT

Kommunikationsgränssnitt	IO-Link / IO-Link V1.1
Programmerbar/parametrerbar	✓

ELSYSTEM

Anslutningstyp	Kontakt, M12, 4-polig, universal
Matningsspänning	18 V ... 30 V
Effektförbrukning	≤ 1,5 W (utan last)

MEKANIK

Vikt	2,92 kg
Material, mätvajer	Högflexibel stållina 1.4401 rostfritt stål V4A/PA
Mätvajer diameter	1,35 mm
Vikt (mätvajer)	7,1 g/m
Material, hus vajermekanik	Aluminium (eloxerat), plast
Fjäderåtergångskraft	15 N ... 20 N [1]
Vajerutdragslängd per varv	334,1 mm
Livslängd vajermekanik	Typ. 1.000.000 Cykler [2] [3]
Faktisk vajerutdragslängd	5,2 m
Vajeracceleration	70 m/s²
Omställningshastighet	8 m/s
Monterad pulsgivare	AHM36 IO-Link Basic, AHM36B-S3QC012X12, 1092014
Monterad mekanik	MRA-F130-105D2, 6028626

[1] Dessa värden mäts vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Avvikelser är därför möjliga vid andra temperaturer.

[2] Medelvärden som är beroende av typen av belastning.

[3] Livslängden beror på belastning. Påverkande faktorer: miljövillkor, monteringssituation, tillämpat mätområde, hastighet samt acceleration.


OMGIVNINGSDATA


EMC	Enligt EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 och EN 61131-9
IP-klassning	IP64, monterad mekanik IP65, Pulsgivare (IEC 60529)
Driftstemperaturområde	–20 °C ... +70 °C

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


MÅTTRITNING





Mått i mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



PIN	Ledarfärg	Signal	Funktion		
–	–	–	Basic	Advanced	Advanced Smart Task
1	Brun	L+	Matningsspänning pulsgivare 18-30 V (+Us)		
2	Vit	I/Q	Inte ansluten i - ingen funktion	Multifunktionsstift (kan konfigureras som kopplingsingång eller kopplingsutgång)	
3	Blå	L-	Matningsspänning pulsgivare 0 V (GND)		
4	Svart	C/Q	IO-Link kommunikation		
		–	-		Kopplingsut-gång (SIO-läge)

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1097317

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence