Scheda tecnica



VMS5200-x MID

VMS4x00/5x00

SISTEMI TRACK AND TRACE

SICK
Sensor Intelligence.



Informazioni per l'ordine

Tipo	Cod. art.
VMS5200-x MID	Su richiesta

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori ➜ www.sick.com/VMS4x00_5x00

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Applicazioni	Misurare - Dimensione, profilo e volume
Applicazioni	Misurazione dell'oggetto (senza contatto, dinamico)
Capacità di taratura	✓
Tipo di tecnica di trasporto	Cross belt sorter
Alimentazione e scarico di oggetti	Automatico

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Grado di protezione	IP20 (DIN 40050)

Prestazione

Velocità di avanzamento	0,5 m/s ... 4 m/s
Dimensioni minime dell'oggetto	50 mm x 50 mm x 50 mm 2 ″ x 2 ″ x 2 ″
Grandezza massima oggetti	2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm 98 ″ x 63 ″ x 43 ″
Accuratezza di rilevamento oggetti	≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″
Certificazione	MID, OIML NTEP su richiesta
Valore proporzionale dinamico	✓

Interfacce

Indicatori LED	1, display
Dati di uscita	Dimensione (Lung/Larg./Alt.) (Minimum Bounding Box) Dati di posizione Nuvola di punti Informazioni sullo stato

Dati ambientali


Temperatura ambiente di funzionamento	–10 °C ... +50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio	–20 °C ... +70 °C
Umidità dell'aria relativa ammessa	95 %, senza condensa
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Remissione oggetto	10 % ... 200 %, (su base di carta bianca Kodak e luce laser rossa), non lucida (ad es. nastro adesivo)
Carico da urti	EN 60068-2-6, –27, –29, –64
Carico da vibrazioni	EN 60068-2-6, –27, –29, –64
Requisiti del nastro trasportatore	Tecnica di trasporto lineare e piana con una superficie uniforme (nel campo del punto di misurazione)

Indicazioni generali


Classe laser	2, con calotta di protezione laser

Disegno quotato Controller SIC2000 (come esempio SIC2000-2100)



Quote in mm

Disegno quotato LMS4x2x: sonda con calotta di protezione laser



Quote in mm
① interfacce, tipologie e quantità possono variare
② campo di emissione
③ zona di ricezione
④ Angolo di apertura
⑤ calotta ottica
⑥ foro di regolazione
⑦ Punto zero di misurazione della distanza

SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.