Teknik sayfa



VMS5200-x MID

VMS4x00/5x00

TAKIP VE IZLEME SISTEMLERI

SICK
Sensor Intelligence.



Sipariş bilgileri

Tip	Stok no.
VMS5200-x MID	Talep üzerine

Diğer cihaz modelleri ve aksesuar ➜ www.sick.com/VMS4x00_5x00

Ayrıntılı teknik bilgiler

Özellikler

Görevler	Ölçüm - Boyut, kontur ve hacim
Uygulamalar	Nesne ölçümü (temassız, dinamik)
Ölçülebilir	✓
Taşıma tekniğinin türü	Çapraz kayışlı sorter
Nesnelerin beslenmesi ve boşaltılması	Otomatik

Mekanik/Elektrik

Koruma sınıfı	IP20 (DIN 40050)

Performans

Taşıma hızı	0,5 m/s ... 4 m/s
Minimum nesne büyüklüğü	50 mm x 50 mm x 50 mm 2 ″ x 2 ″ x 2 ″
Maksimum nesne büyüklüğü	2.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm 98 ″ x 63 ″ x 43 ″
Obje algılama hassasiyeti	≥ 5 mm x ≥ 5 mm x ≥ 5 mm ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″ x ≥ 0,2 ″
Sertifikalama	MID, OIML NTEP, talep üzerine
Dinamik ölçek değeri	✓

Arayüzler

Optik göstergeler	1, gösterge ekranı
Çıkış verileri	Boyutlar U/G/Y (Minimum Bounding Box) Pozisyon verileri Nokta bulutu Durum bilgileri

Ortam verileri

Çalışma ortamı sıcaklığı	–10 °C ... +50 °C
Depo ortam sıcaklığı	–20 °C ... +70 °C
İzin verilen rölatif nem	95 %, yoğuşmasız
Elektromanyetik uyumluluk (EMV)	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011


Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

Obje remisyonu	10 % ... 200 %, (Kodak ürün bilgisini ve kırmızı ışıklı lazeri temel alır), parlamaz (örn. yapışkan bant)
Şok yüklenmesi	EN 60068-2-6, –27, –29, –64
Titreşim yükü	EN 60068-2-6, –27, –29, –64
Taşıyıcı gereklilikleri	Dengeli bir yüzeye sahip düz ve pürüzsüz konveyör teknolojisi (ölçüm noktası bölgesinde)

Genel bilgiler


Lazer sınıfı	2, lazer koruma kapaklı

Teknik çizim Kontrol ünitesi SIC2000 (örnek olarak SIC2000-2100)



Ölçüler mm cinsindedir

Teknik çizim Lazer koruyucu başlıklı LMS4x2x kafa



Ölçüler mm cinsindedir
① arayüzler, tipler ve adet değişebilir
② verici alanı
③ alım alanı
④ Görüş açısı
⑤ optik kapağı
⑥ ayarlama deliği
⑦ Mesafe ölçümünün sıfır noktası

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

BİR BAKIŞTA SICK

SICK, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur.

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. İşte bu sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve ARGE ortağı haline getiriyor.

Kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Ömür Boyu servis hizmeti makinenin kullanım ömrü boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

DÜNYA GENELİNDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diğer merkezler için → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.