SICK.COM




DATABLAD

EXE-09D0340A020

deTem
Flerstrålede sikkerhedslysbomme

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FLERSTRÅLEDE SIKKERHEDSLYSBOMME

EXE-09D0340A020

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
EXE-09D0340A020	1097719

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/deTem

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Produktdesign	deTem4 Core Ex
Anvendelsesområde	Eksplosionsfarlig atmosfære
ATEX-godkendelser	ATEX for gas: II 2 G Ex db IIB T6 Gb ATEX for støv: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X NFPA 70/NEC 500 klasse I, div. 1, gruppe C og D NFPA 70/NEC 500 klasse II, div. 1, gruppe E, F og G NFPA 70/NEC 500 klasse III, div. 1
Funktionsprincip	Sender/modtager
Systemdel	Modtager
Antal stråler	3
Stråleafstand	400 mm
Reaktionstid	20 ms
Synkronisering	Optisk synkronisering
Indeholdt i levering	Modtager i eksplosionssikkert hus med tilslutningskabel, 30 m 2 greb, inklusive skruer Test rod with 30 mm diameter Sikkerhedsadvarsel Montagevejledning Operating instructions on USB stick Afhængigt af de nationale forskrifter og bestemmelser kan der være et krav om installation af en ledningssamling. Ledningssamlingen fås som tilbehør.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

Type	Type 4 (IEC 61496-1)
Sikkerhedsintegritetsniveau	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (ISO 13849-1)
Performance level	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (gennemsnitlig sandsynlighed for farligt svigt pr. time)	3×10^{-9}
T_M (levetid)	20 År (ISO 13849-1)

Sikker tilstand i tilfælde af fejl	Mindst en transistorudgang (OSSD) er slukket.

GRÆNSEFLADER

Systemtilslutning	Tilslutningskabel, 5-ledning
Kabellængde	30 m
Ledningsdiameter	5 mm
Ledertværsnit	0,34 mm²
Statusdisplay	LEDs

ELEKTRISK

Beskyttelsesklasse	III (IEC 61140)
Forsyningsspænding U_V	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) [1]
Rippel	≤ 10 % [2]
Strømforbrug	≤ 150 mA
Effektforbrug	≤ 4,32 W (DC)
Sikkerhedsudgange (OSSD'er)	2 PNP-halvledere, kortslutningssikre, kortslutningsovervågede [3]
TILKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding HIGH	24 V DC (U_V – 2,25 V DC ... U_V)
FRAKOBLET-tilstand, aktiveringsspænding LOW	≤ 2 V DC
Strømbelastningsevne pr. OSSD	≤ 300 mA

[1] Den eksterne spændingsforsyning skal iht. EN 60204-1 brokoble et kortvarigt netudfald på 20 ms. Egnede strømforsyninger fås hos SICK som tilbehør.

[2] Inden for grænserne af U_V.

[3] Gælder for spændinger i området mellem –30 V og +30 V.

MEKANIK

Dimensioner	Se måltegning
Hustværsnit	161,8 mm x 142,1 mm
Materiale	
Hus	Ekstruderede profiler af aluminium
Vægt	37,72 kg (± 50 g)

OMGIVELSESDATA

Kapslingsklasse	IP65 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529)
Omgivelsestemperatur	–20 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	–30 °C ... +70 °C
Luftfugtighed	15 % ... 95 %, ikke kondenserende
Vibrationsmodstand	5 ... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)
Chokmodstand	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
Klasse	3M4 (IEC TR 60721-4-3)

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lystype	Nær infrarød (NIR), usynlig

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓

IECEx certificate	✓
cULus certificate	✓

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1097719

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence