SICK.COM



DATOVÝ LIST

IHM06-06NNSVW2K

IMM
Indukční snímače

SICK Sensor Intelligence



Obrázek je pouze ilustrační

INDUKČNÍ SNÍMAČE

IHM06-06NNSVW2K

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
IHM06-06NNSVW2K	1106314

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/IMM

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Způsob provedení	Válcový
Konstrukce pouzdra	Krátké provedení
Průměr	Ø 6,5 mm
Snímací vzdálenost S_n	6 mm
Zajištěná spínací vzdálenost S_a	4,86 mm
Montáž do kovu	Nelícovaný
Spínací frekvence	1.000 Hz
Druh připojení	Kabel, 3žilový, 2 m
Spínací výstup	NPN
Detail spínacího výstupu	NPN
Funkce výstupu	Spínací kontakt
Elektrické provedení	DC 3-vodič
Krytí	IP67 [1]
Zvláštní znaky	Vizuální indikace zaměření, Trojnásobná spínací vzdálenost

[1] Podle normy EN 60529.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napájecí napětí	10 V DC ... 30 V DC
Zbytkové vlnění	≤ 20 % [1]
Pokles napětí	≤ 2 V [2]
Zpoždění po zapnutí	≤ 80 ms

[1] U_v.

[2] Při Ia = 200 mA.

[3] Konstantní napájecí napětí U_a a teplota okolního prostředí Ta.

Hystereze	1 % ... 10 %
Reprodukovatelnost	≤ 2 % [3]
Teplotní drift (od S_r)	≤ 10 %
EMC	EN 60947-5-2
Trvalý proud I_a	≤ 200 mA
Materiál kabelu	PVC
Průřez vodiče	0,25 mm²
Průměr vedení	Ø 3,7 mm
Ochrana proti zkratu	✓
Potlačení spínacího impulsu	✓
Odolnost vůči rázům / vibracím	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Teplota okolí provoz	–25 °C ... +70 °C
Materiál pouzdra	Nerezová ocel V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiál, aktivní plocha	Plast, LCP
Délka pouzdra	31,5 mm
UL-File č.	NRKH.E348498

[1] U_v.

[2] Při Ia = 200 mA.

[3] Konstantní napájecí napětí U_a a teplota okolního prostředí Ta.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY

$MTTF_D$	1.330 let
DC_{avg}	0 %

REDUKČNÍ FAKTORY

Upozornění	Hodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit.
Ocel St37 (Fe)	1
Nerezová ocel (V2A)	Cca 0,75
Hliník (Al)	Cca 0,5
Měď (Cu)	Cca 0,43
Mosaz (Ms)	Cca 0,54

MONTÁŽNÍ POKYN


Poznámka	Příslušná grafika, viz „Montážní pokyn“
A	12 mm
B	35 mm
C	6,5 mm
D	18 mm
E	12 mm
F	48 mm

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓


China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MONTÁŽNÍ POKYN MONTÁŽ S DRŽÁKEM BEF-KH-M06



Typ senzoru	Montážní držák	Přesah (P)	Max. utahovací moment (M_{max})
IHM06-04N****** IHM06-06N******	BEF-KH-M06, obj. č. 2101067	≥ 4 mm	≤ 0,6 Nm


MONTÁŽNÍ POKYN UPEVNĚNÍ POMOCÍ STAVĚCÍHO ŠROUBU SE ZÁŘEZEM



① Aktivní plocha
② Doporučený stavěcí šroub se zářezem: M3, rovný hrot
③ LED kontrolka

Typ senzoru	Montážní rozsah (L)	Max. utahovací moment (M_{max})
IHM06-04N*****K	8 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N***T0K	8 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N*****S	8 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N***T0S	8 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N*****K	12 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N***T0K	12 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N*****S	12 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N***T0S	12 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm

MONTÁŽNÍ POKYN NEZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ








SCHÉMA ZAPOJENÍ CD-001




KŘIVKA ODEZVY




All dimensions in mm (inch)

FUNKČNÍ PRINCIP POMŮCKA PRO NASTAVENÍ



VÝKRES IHM06 KRÁTKÉ PROVEDENÍ, NEZAPUŠTĚNÉ, KABEL



Rozměry v mm
① Připojení
② indikátor funkce

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1106314

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence