
SICK.COM




DATABLAD

MDA-800-2,5-Image

Master Data Analyzer
Track and trace-systemer

SICK Sensor Intelligence



TRACK AND TRACE-SYSTEMER

MDA-800-2,5-Image

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
MDA-800-2,5-Image	På forespørgsel

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/Master_Data_Analyzer

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Opgaveformulering	Måle - Dimension, kontur og volumen Måle - Vægt Identifikation - 1D-kode Identifikation - 2D-kode
Sensoropløsning	1 Mpixel
Inkl. billedoptagelse	✓
Ind- og udløb af objekter	Manuel
Mobile håndholdte scannere	✓
Egenskaber farvebillede	Standardopløsning (1080p UWW)
Kalibreringsevne	Nej

MEKANIK/ELEKTRICITET

Dimensioner, system (L x B x H)	1.360 mm x 900 mm x 900 mm
Kapslingsklasse	IP20
Forsyningsspænding	24 V DC [1]
Inputpanel	7" touch-display (800 x 600 RGB)
Triggering	Manuelt ved scanning af koden
Totalvægt	100 kg
Eksterne spændingsforsyning	AC 100 V ... 240 V, 50 Hz ... 60 Hz

[1] SELV.

YDELSE

Kodetyper	1D 2D Stablet kode PDF417 Aztec

	4-state Maxi-Code
Min. objektstørrelse	10 mm x 10 mm x 5 mm
Maks. objektstørrelse	790 mm x 590 mm x 590 mm
Gennemløbsmængde	900 pph
Objektregistreringens præcision	Typ. ± 5 mm x 5 mm x 2,5 mm (L x B x H)
Vægtens præcision	d = 5 g (40 g ... 15 kg), d = 10 g (15 kg ... 30 kg)

GRÆNSEFLADER

Ethernet	✓ , TCP/IP, FTP
Udgangsdata	Maks. dimensioner (længde, bredde, højde) af Minimum Bounding Box Volumen (af Minimum Bounding Box) Kodeinformationen Vægt Brugerdefinerede felter (op til 3) Status Billedvisning som .jpg Datavisning som .txt – andre formater såsom .csv, .xml m.m. fås på forespørgsel (kundespecifik)

OMGIVELSESDATA

Tilladt relativ luftfugtighed	≤ 90 %, ikke kondenserende


GENERELLE HENVISNINGER

Indeholdt i levering	IP-kamera Strømforsyning MDA-Basis inkl. MLG-2 Pro (2 x) Indbyggede vejeceller (4 stk.) Mobile håndholdte scannere

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

MÅLTEGNING



Dimensioner i mm

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/Master Data Analyzer

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence