
SICK.COM




데이터시트

MDA-800-2,5-Image

Master Data Analyzer
추적 시스템

SICK Sensor Intelligence



추적 시스템

MDA-800-2,5-Image

주문 정보

모델	부품 번호
MDA-800-2,5-Image	별도 요청 시

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/Master_Data_Analyzer

자세한 기술 데이터

특징

과제	측정 - 크기, 윤곽, 부피 측정 - 무게 식별 - 1D 코드 식별 - 2D 코드
센서 분해능	1 Mpixel
이미지 촬영 포함	✓
물체 공급 및 배출 장치	수동
핸드헬드 스캐너	✓
컬러 이미지 특성	기본 분해능(1080p UWW)
검정 가능성	아니오

기계/전기

시스템 치수(L x W x H)	1,360 mm x 900 mm x 900 mm
보호 등급	IP20
공급 전압	24 V DC [1]
입력 패널	7" 터치스크린(800 x 600 RGB)
트리거링	코드 스캔 시 수동으로
총무게	100 kg
외부 전압 공급	AC 100V ... 240V, 50Hz ... 60Hz

[1] SELV.

성능

코드 종류	1D 2D 다층형 코드 PDF417 Aztec 4-state

	Maxi-Code
최소 물체 크기	10 mm x 10 mm x 5 mm
물체 최대 크기	790 mm x 590 mm x 590 mm
처리량	900pph
물체 식별 정확도	Typ. ± 5 mm x 5 mm x 2.5 mm (L x W x H)
저울 정확도	d = 5 g (40 g ... 15 kg), d = 10 g (15 kg ... 30 kg)

인터페이스

Ethernet	✓ , TCP/IP, FTP
출력 테이터	Minimum Bounding Box의 최대 치수(길이, 폭, 높이) 부피(Minimum Bounding Box) 코드 정보 무게 사용자 지정 필드(최대 3 개) 상태 .jpg로 이미지 출력 .txt로 이미지 출력 – .csv, .xml 등 기타 형식은 별도 문의 요망(고객 맞춤)

주변 정보

허용 상대 습도	≤ 90 %, 불응축


일반 참고 사항

공급 범위	IP 카메라 전원 어댑터 MDA-Basis inkl. MLG-2 Pro (2 x) 통합형 로드셀(4x) 핸드헬드 스캐너

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

축적 도면



친수 단위: mm

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/Master Data Analyzer

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence