
SICK.COM




DATABLAD

DLS40E-BAGV00600

DLS40
Inkremental-encodere

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

INKREMENTAL-ENCODERE

DLS40E-BAGV00600

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
DLS40E-BAGV00600	1141894

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/DLS40

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$ (gennemsnitlig varighed, indtil der opstår en farlig driftsafbrydelse)	600 År (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Produktet er et standardprodukt og ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Beregning på basis af elementernes nominelle belastning, en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på 40 °C og en anvendelseshyppighed på 8.760 timer/år. Alle elektroniske afbrydelser anses som risikofyldte afbrydelser. For yderligere oplysninger henvises til dokument nr. 8015532.

YDELSE

Pulser pr. omdrejning	600
Måletrin	90°, elektrisk/pulser pr. omdrejning
Aftastningsgrad	≤ 0,5 ± 10%

GRÆNSEFLADER

Kommunikationsinterface	Inkremental
Kommunikationsinterface detaljer	HTL / Push pull
Antal signalkanaler	3 kanaler
Udgangsfrekvens	≤ 150 kHz
Laststrøm	≤ 30 mA
Effektforbrug	≤ 2 W (uden belastning)

ELEKTRISK

Tilslutningsmåde	Ledning, 5-ledning, radial, 2 m
Forsyningsspænding	10 ... 27 V
Referencesignal, antal	1
Kortslutningsbeskyttelse	✓

[1] Kortslutningssikkerhed beskyttelse i forhold til GND og U_s. Der er kun beskyttelse mod kortslutningssikkerhed, hvis Us og GND er tilsluttet korrekt.

Udgangenes kortslutningssikkerhed	✓ [1]

[1] Kortslutningssikkerhed beskyttelse i forhold til GND og U_s. Der er kun beskyttelse mod kortslutningssikkerhed, hvis Us og GND er tilsluttet korrekt.

MEKANIK

Mekanisk udførelse	Hulaksel
Akseldiameter	6 mm Klemming vooraan
Vægt	Ca. 170 g [1]
Materiale, aksel	Rustfrit stål
Materiale, flange	Aluminium
Materiale, hus	Aluminium
Materiale, kabel	PVC
Drejningsmoment ved start	0,5 Ncm
Drejningsmoment under drift	0,3 Ncm
Tilladt akselbevægelse, statisk	± 0,3 mm (radial) ± 0,5 mm (aksial)
Tilladt akselbevægelse, dynamisk	± 0,1 mm (radial) ± 0,2 mm (aksial)
Driftsomdrejningstal	6.000 min^{-1} [2]
Maks. omdrejningstal under drift	≤ 8.000 min^{-1} [3]
Rotorens inertimoment	24,6 gcm^2
Lejernes levetid	2,0 x 10^9 omdrejninger
Vinkelacceleration	≤ 500.000 rad/s^2

[1] I relation til encodere med ledningstilslutning 2 m.

[2] Ved dimensioneringen af driftstemperaturområdet skal der tages højde for en selvopvarmning på 1,3 K pr. 1.000 min^{-1}.

[3] Ikke kontinuerlig drift. Signalkvaliteten forringes.


OMGIVELSESDATA

Elektromagnetisk kompatibilitet	I henhold til EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3
Kapslingsklasse	IP50
Tilladt relativ luftfugtighed	90 % (Kondensation ikke tilladt)
Driftstemperaturområde	–10 °C ... +70 °C
Lagertemperaturområde	–25 °C ... +85 °C
Slagstyrke	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Vibrationsstyrke	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


MÅLTEGNING HULAKSEL



Dimensioner i mm
① Z-pulsens startposition
② 2 stk. M4-gevindstift indvendig sekskant skrue størrelse 2,0


TypeHulaksel	
DLS40E-BAxxxxxxx	6 mm
DLS40E-BBxxxxxxx	8 mm
DLS40E-BDxxxxxxx	10 mm
DLS40E-BExxxxxxx	12 mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



Ledernes farve (kabeltilslutning)	Signal	Beskrivelse
Brun	U_s	Forsyningsspænding
Blå	GND	Massetilslutning
Sort	A	Signalkabel
Hvid	B	Signalkabel
Orange	Z	Signalkabel

DIAGRAMMER HTL/PUSH-PULL



① Måletrin
② Kun som reference

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1141894

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence