SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

i10-E0354 Lock

i10 Lock
Interrupteurs de sécurité à interverrouillage

SICK Sensor Intelligence



actionneur non compris dans la livraison

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ À INTERVERROUILLAGE

i10-E0354 Lock

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
i10-E0354 Lock	6053788

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/i10_Lock

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES

Principe du capteur	Électromécanique
Principe de verrouillage	Mode sous tension
Contact guidé surveillance du blocage	1
Contact NO surveillance du blocage	0
Contact guidé surveillance de porte	2
Contact NO surveillance de porte	0
Contact NF surveillance de porte	0
Force de verrouillage F_{max}	1.300 N (EN ISO 14119)
Force de verrouillage F_{Zh}	1.000 N (EN ISO 14119)
Force d'actionnement	≥ 10 N
Résistance à la traction	≤ 20 N
Fréquence d'actionnement	≤ 1.200 /h
Directions d'approche	4
Vitesse d'approche	≤ 20 m/min
Uniquement pour protection du process	✓

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Valeur B_{10d}	3×10^6 commutations (sous une faible charge)
Type	Type 2 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut	L'interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l'état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s'effectue via l'unité logique de sécurité raccordée.

FONCTIONS

Cascade de capteurs sûre	Avec Flexi Loop (avec diagnostic)

INTERFACES

Mode de raccordement	Connecteur, M12, 8 pôles
Matériau de l'écrou raccord	Laiton

ÉLECTRIQUE

Niveau d'encrassement	3
Principe de commutation	Élément de commutation à action lente
Catégorie d'utilisation	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Courant (tension) de service assigné(e)	1 A (24 V AC) 1 A (24 V DC)
Tension d'isolement U_i	30 V
Impulsions de surtension tolérées U_{imp}	1.500 V AC
Type de sortie	Contacts électromécaniques
Puissance absorbée	≤ 8 W
Protection contre les courts-circuits	1 A gG
Tension de commutation	≥ 12 V DC
Courant de commutation (tension de commutation)	1 mA (24 V DC)
Tension d'alimentation de l'aimant	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Retard à la mise sous tension aimant	100 %
Principe de verrouillage	Mode sous tension

MÉCANIQUE

Poids	0,5 kg
Matériau	
Boîtier	Thermoplastique, renforcé fibres de verre
Durée de vie mécanique	1×10^6 commutations


CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

Indice de protection	IP67 (CEI 60529)
Température de service	–20 °C ... +55 °C
Température de stockage	–20 °C ... +55 °C

CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

CAPTEUR



* In case of actuator with overtravel: iE10-S4 and iE10-A4

Dimensions en mm (inch)

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/6053788

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence