
SICK.COM




데이터시트

WFE-180120B337

WFE
포크 센서

SICK
Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

포크 센서

WFE-180120B337

주문 정보

모델	부품 번호
WFE-180120B337	1106558

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/WFE

자세한 기술 데이터

특징

치수(가로 x 높이 x 세로)	10 mm x 209.3 mm x 143 mm
포크 너비	180 mm
포크 깊이	120 mm
광원	LED, 가시 적색광
최소 감지 물체(MDO)	0.5 mm
디스플레이	초록색 LED 표시부: 상태 표시기 노란색 LED 표시부: 스위칭 출력 상태 Q
설정	전위차계, 라이트/다크 스위치
안전 기술적 특징	
$MTTF_D$	1,217 연도
DC_{avg}	0 %
T_M (사용 시간)	20 연도

전기

공급 전압	10 V DC ... 30 V DC
잔류 리플	< 10 %
소비 전류	< 30 mA [1]
초기화 시간	100 ms
스위칭 주파수	5 kHz
반응 시간	≤ 100 µs
반응 시간 안정성	± 20 µs
스위칭 출력	Push-Pull: PNP/NPN
스위칭 출력(전압)	Push/Pull: PNP/NPN High = U_V - < 2V/Low: ≤ 2V
스위칭	라이트/다크 스위칭
스위칭 출력 이력 현상	< 0.2 mm

[1] 부하 없음.

출력 전류 $I_{max.}$	100 mA
보호 등급	III
보호 회로	A = U_V 연결, 역접속 보호 출력부 Q 단락 보호 간섭 펄스 억제
연결 방식	M8 수 커넥터, 3핀
핀 할당	
BN 1	+ (L+)
BU 3	- (M)
BK 4	Q

[1] 부하 없음.

기계 요소

하우징 재질	ABS 코팅 탄소강(프레임)
무게	약 245 g


주변 정보

작동 주변 온도	–20 °C ... +60 °C
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +75 °C
주변광 내성	≤ 10,000 lx
충격 하중	IEC 60068-2-27에 준함(30g/11ms)
보호 등급	IP67
UL 파일 번호	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓


축적 도면 WFE-XXXXXXX3XX



친수 단위: mm
① 광학축
② 고정 보어, Ø 4.3mm
③ WFE-050/-080/-120/-180에만 해당


모델	A (포크 폭)	B (포크 폭)	C	C1	C2	C3
WFE-**030040**xxxx	30 (1.18)	39 (1.54)	30 (1.18)	5 (0.2)	24.3 (0.96)	-
WFE-**050060**xxxx	50 (1.97)	57 (2.25)	40 (1.57)	5 (0.2)	34.3 (1.35)	8 (0.31)
WFE-**080060**xxxx	80 (3.15)	57 (2.24)	70 (2.76)	5 (0.2)	34.3 (1.35)	8 (0.31)
WFE-**120120**xxxx	120 (4.72)	121.5 (4.78)	100 (3.94)	15.5 (0.61)	33.8 (13.31)	10 (0.39)
WFE-**180120**xxxx	180 (7.09)	121.5 (4.78)	152 (5.98)	20.5 (0.81)	36.8 (1.45)	8 (0.31)

핀 할당은 기술 데이터 표 참조: 전기



M8 수 커넥터, 3핀

조정 옵션 WFE-XXXXXXXXX7



① 노란색 LED 표시부: 스위칭 출력 상태
② 초록색 LED 표시부: 공급 전압 활성 상태
③ 전위차계, 감도 조정용
④ 회전식 라이트/다크 스위치: L = 라이트 스위칭, D = 다크 스위칭

자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/1106558

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence