SICK.COM



DATASHEET

YG2A15-050C1BN2A15

Industrial-ethernetkabels en veldbuskabels
Stekkers en kabels

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

STEKKERS EN KABELS

YG2A15-050C1BN2A15

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
YG2A15-050C1BN2A15	2115283

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Industrial-ethernetkabels_en_veldbuskabels

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS


Aansluittype kop A	Contactdoos, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd
Aansluittype kop B	Stekker, M12, 5-pins, haaks, A-gecodeerd
Materiaal, stekker	TPU
Kleur, stekker	Zwart
Materiaal, kartelmoeren	Gegoten zink, vernikkeld
Aanhaalmoment	0,6 Nm
Sleutelwijdte	13
Kabel	5 m, 5-draads, PUR, halogeenvrij
Materiaal, mantel	PUR, halogeenvrij
Kleur, mantel	Paars
Kabeldiameter	6,9 mm
Kabeldoorsnede	2 x 0,34 mm² +2 x 0,25 mm² +1 x 0,34 mm²
Afscherming	Geïsoleerd
Buigradius	
In bewogen toestand	> 10 x kabeldiameter
Bij starre bedrading	> 6 x kabeldiameter bij starre bedrading
Buigcycli	≤ 1.000.000
Nominale spanning, losse kabel	300 V AC
Testspanning, losse kabel	2.000 V AC
Nominale spanning	
	48 V AC 60 V DC
Verplaatsingssnelheid	5 m/s
Traject	5 m
Acceleratie	≤ 3 m/s²
Signaaltype	Veldbus, CANopen, DeviceNet™
Transmissie-eigenschappen	CANopen, DeviceNet™
Opmerking	A-gecodeerd

UL-file-nr.	E335179
Isolatieklasse	IP65 / IP66 / IP67
Bijzonderheid	Moeilijk ontvlambaar, zelfblussend
Bedrijfstemperatuur	
In bewogen toestand	+30 °C ... +70 °C
Bij starre bedrading	–40 °C ... +80 °C
Kop	–25 °C ... +85 °C
Verontreinigingsgraad	3
Isolatieweerstand	> 100 MΩ
Overspanningscategorie	III
Doorgangsweerstand	< 30 mΩ
Thermische bestendigheid, ruwe kabel	Vlamwerend conform UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MAATTEKENING



Afmetingen in mm (inch)

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/2115283

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence