SICK.COM



DATALEHTI

IHM06-02BPSVU2S

IMM
Induktiiviset lähestymiskytkimet

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

INDUKTIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

IHM06-02BPSVU2S

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
IHM06-02BPSVU2S	1104490

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/IMM

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Rakenne	Sylinterimäinen
Kotelon rakennemuoto	Vakiomalli
Halkaisija	Ø 6,5 mm
Tunnistusetäisyys S_n	2 mm
Varmistettu tunnistusetäisyys S_a	1,62 mm
Asennus metalliin	Upotettava
Kytkentätaajuus	5.000 Hz
Liitäntätyyppi	Kaapeli, 3-johdinta, 2 m
Kytkevä lähtö	PNP
Kytkentälähtö, tarkat tiedot	PNP
Lähdön toiminta	Sulkeutuva
Sähköinen varustus	DC 3-johdin
Kotelointiluokka	IP67 [1]
Erityispiirteet	Visuaalinen säätöapu

[1] EN 60529 mukaan.

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 30 V DC
Ripple	≤ 20 % [1]
Jännitealenema	≤ 2 V [2]
Käyttövalmiusviive	≤ 50 ms

[1] Arvosta U_V.

[2] Virralla Ia = 200 mA.

[3] Käyttöjännite U_a ja ympäristölämpötila Ta vakio.

Hystereesi	1 % ... 10 %
Toistettavuus	≤ 2 % [3]
Lämpötilan ryömintä (arvosta S_r)	≤ 10 %
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2
Jatkuva virta I_a	≤ 200 mA
Johtomateriaali	PUR
Johtimen poikkipinta-ala	0,25 mm²
Johdon halkaisija	Ø 3,7 mm
Oikosulkusuoja	✓
Käynnistysvirtasuojaus	✓
Iskun- ja tärinänkestävyys	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Ympäristön lämpötila, käyttö	–25 °C ... +70 °C
Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Materiaali, aktiivinen pinta	Muovi, LCP
Kotelon pituus	42,3 mm
UL-numero	NRKH.E348498

[1] Arvosta U_V.

[2] Virralla Ia = 200 mA.

[3] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$	1.330 vuotta
DC_{avg}	0 %

TIETOLIIKENNELIITÄNTÄ

Tietoliikenneliitäntä	IO-Link V1.1
Tiedonsiirtoliitännän yksityiskohdat	COM2 (38,4 kBaud)
Jaksoaika	10,4 ms
Prosessitietojen pituus	1 Byte
Prosessitietojen rakenne	Bit 0 = Sr reached Bit 1 = Sa reached

KORJAUSKERTOIMET

Huomautus	Arvot ovat ohjearvoja, jotka voivat vaihdella
Teräs St37 (Fe)	1
Ruostumaton teräs (V2A)	N. 0,75
Alumiini (Al)	N. 0,5
Kupari (Cu)	N. 0,43
Messinki (Ms)	N. 0,54


ASENNUSOHJE

Huomautus	Katso tähän kuuluva kuva kohdasta "Asennusohje"
B	6 mm
C	6,5 mm
D	6 mm
F	16 mm

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

ASENNUSOHJE ASENNUS PIDIKKEELLÄ BEF-KH-M06



Anturityyppi	Asennuspidin	Ylitys (P)	Suurin sallittu kiristysmomentti (M_{max})
IHM06-1B5****** IHM06-02B****** IHM06-03B******	BEF-KH-M06, tuotenro 2101067	≥ 0 mm	≤ 0,6 Nm

ASENNUSOHJE KIINNITYS SÄÄTÖRUUVILLA





① Aktiivinen pinta
② suositeltu säätöruuvi: M3, litteä kärki
③ Näyttö-LED

Anturityyppi	Asennusalue (L)	Suurin sallittu kiristysmomentti (M_{max})
IHM06-********G	6 mm ... 11 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-******T0G	6 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-********K	6 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-******T0K	6 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm


Anturityyppi	Asennusalue (L)	Suurin sallittu kiristysmomentti (M_{max})
IHM06-********S	6 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-******T0S	6 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm

ASENNUSOHJE UPPOASENNUS







LIITÄNTÄKAAVIO CD-001




VASTEKÄYRÄ



TOIMINTAPERIAATE SÄÄTÖAPU



MITTAPIIRROS IHM06 STANDARDIMALLI, UPPOASENNUS, JOHTO



Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② toimintonäyttö

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1104490

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence