Datalehti



TIC102 Slave

TICx02

PROFILOINTIJÄRJESTELMÄT

SICK
Sensor Intelligence.



tilaustiedot

tyyppi	tuotenumero
TIC102 Slave	1055104

sisältyy toimitukseen: LMS111-10100S05 (2)

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/TICx02

yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Ominaisuudet

Käyttöalue	Liikenteen hallinta Tullimaksun kerääminen
Järjestelmäosa	TIC102 Slave (Järjestelmän laajennukselle)
Järjestelmäkomponentit	LMS511 SE (2 x)
Valvottavia kaistoja	1
Järjestelmän laajennus	Jopa 4 kaistalle
Akselilaskennan optio	Kyllä, ylimääräisen LMS511 SE:n avulla
Skannerityyppi	2 skanneria
Ajoneuvotiedot	Ajoneuvoluokat Ajosuunta Nopeuden tunnistus Kaistajärjestely Luottamustaso kaikille ajoneuvotiedoille Pistepilvi
Ajoneuvoluokkien määrä	Jopa 30 erilaista luokkaa
Suositeltava ajoneuvojen ja anturin välinen enimmäisetäisyys	> 1,5 m,
Stop-and-go-toiminto	Kyllä
Laserluokka	1, silmille turvallinen (IEC 60825-1:2014)
Lämmitys	✓
Laukaisulinjat	Max. 20 m

Mekaniikka/sähkölaitteisto

Syöttöjännite	24 V DC (22,8 V DC ... 25,2 V DC)
Tehonkulutus	120 W, lämmityksen kanssa 41 W, ilman lämmitystä
Kotelon mitat (L x S x K)	498 mm x 411 mm x 191 mm (Vain asennuslevy, jossa esiasennettu LMS511 SE)
Paino	15 kg
Asennusasento	Ajoradan yläpuolella
Asennuskorkeus	6 m: 5 m ... 8 m
Kotelointiluokka	IP66 (EN 60529)

Oikeus muutoksiin pidätetään

Suorituskyky

Tunnistustarkkuus	> 99,85 %
Luokittelutarkkuus	Typ. 98 % (TLS8+1 luokille)

Liitännät

Ethernet	✓ (2)
Toiminto	Anturiliitäntä
Sähköliitäntä	2 x naarasliitin ETH_Internal (M12) anturiliitännälle

Ympäristötiedot

Käyttöympäristön lämpötila	–40 °C ... +60 °C
Ympäristölämpötila, varasto	–40 °C ... +70 °C

Yleisohjeita

Toimituksen sisältö	Järjestelmäkotelo, mukaan lukien 2 x 2D-LiDAR-anturi

Luokitukset

ECLASS 5.0	27281001
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 6.0	27280190
ECLASS 6.2	27280190
ECLASS 7.0	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 8.1	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280190
UNSPSC 16.0901	41111615

Sertifikaatit

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

suositeltavat tarvikkeet

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/TICx02

	Lyhyt kuvaus	tyyppi	tuotenumero
pistoliittimet ja johdot			
SICK	• **Kuvaus:** Suojattu • **Liitäntätyyppi pää A:** Naarasliitin, 7/8", 5-napainen, suora • **Liitäntätyyppi pää B:** Avoin johdonpää • **Johto:** 30 m, 5-johtiminen	Liitäntäkaapeli (naarasliitin-avoin)	6045327

	Lyhyt kuvaus	tyyppi	tuotenumero
	• **Liitäntätekniikka:** Avoin johdonpää		
	• **Liitäntätyyppi pää A:** Urosliitin, M12, 4-napainen, suora, D-koodattu • **Liitäntätyyppi pää B:** Urosliitin, M12, 4-napainen, suora, D-koodattu • **Signaalin tyyppi:** PROFINET • **Johto:** 15 m, AWG22, PUR, halogeeniton • **Kuvaus:** PROFINET, suojattu	yhdyskaapeli (uros-liitin-urosliitin)	6045328
	• **Liitäntätyyppi pää A:** Urosliitin, M12, 4-napainen, suora, D-koodattu • **Liitäntätyyppi pää B:** Urosliitin, RJ45, 4-napainen, suora • **Signaalin tyyppi:** Ethernet, PROFINET • **Johto:** 30 m, 4-johtiminen, AWG26, PUR, halogeeniton • **Kuvaus:** Ethernet, suojattu, PROFINET	YM2D24-300EA1MR-JA4	6045311
Kiinnitystarvikkeet			
	• **Kuvaus:** Kiinnityskulma	Kiinnityskulmat	4068061
laitesuoja ja laitteiden huolto			
	• **Kuvaus:** Sääsuoja TIC102:lle	Sääsuoja	4068062

Oikeus muutoksiin pidätetään

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.