数据表



TIC102 Slave

TICx02

测定系统

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
TIC102 Slave	1055104

包含在随附配件内: LMS111-10100S05 (2)

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/TICx02

详细技术参数

产品特点

应用领域	交通管理 收费站检测
系统硬件	TIC102 Slave (用于系统拓展)
系统部件	LMS511 SE (2 x)
被覆盖轨道数量	1
系统拓展	最多 4 车道
车轴计数选项	有，借助附加 LMS511 SE
扫描设计	2 个扫描仪解决方案
车辆数据	车辆级别 行驶方向 速度识别 车道分配 所有车辆数据的置信水平 散点图
车辆等级数量	多达 30 种不同级别
最大车身高度和传感器之间的建议距离	> 1.5 m,
起停功能	是
激光等级	1, 对人眼安全 (IEC 60825-1:2014)
加热装置	✓
触发线	Max. 20 m

机械/电子参数

供电电压	24 V DC (22.8 V DC ... 25.2 V DC)
功耗	120 W, 带加热装置 41 W, 不带加热装置
外壳尺寸（宽 x 长 x 高）	498 mm x 411 mm x 191 mm (仅针对预装 LMS511 SE 的装配板)
重量	15 kg
安装位置	在车道上方
安装高度	6 m: 5 m ... 8 m
外壳防护等级	IP66 (EN 60529)

性能

检测精度	> 99.85 %

分级精度	Typ. 98 % (针对 TLS8+1 级别)

接口

Ethernet	✓ (2)
功能	传感器接口
电气连接	2 个用于传感器接口的插座 ETH_Internal (M12)

环境参数

工作环境温度	–40 °C ... +60 °C
仓库环境温度	–40 °C ... +70 °C

常规说明

供货范围	系统外壳，包括 2 个 2D LiDAR 激光扫描仪

证书

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

分类

ECLASS 5.0	27281001
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 6.0	27280190
ECLASS 6.2	27280190
ECLASS 7.0	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 8.1	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280190
UNSPSC 16.0901	41111615

推荐配件

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/TICx02

	简述	类型	订货号
插头和电缆			
	• 描述: 屏蔽 • 连接方式 A 头: 插座, 7/8", 5 针, 直头 • 连接方式 B 头: 裸线端 • 电缆: 30 m, 5 芯 • 连接技术: 裸线端	连接电缆（插座-散线）	6045327
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 直头, D 编码 • 连接方式 B 头: 插头, M12, 4 针, 直头, D 编码	连接电缆（插头-插头）	6045328

	简述	类型	订货号
	• 信号种类: PROFINET • 电缆: 15 m, AWG22, 无卤 PUR • 描述: PROFINET, 屏蔽		
	• 连接方式 A 头: 插头, M12, 4 针, 直头, D 编码 • 连接方式 B 头: 插头, RJ45, 4 针, 直头 • 信号种类: Ethernet, PROFINET • 电缆: 30 m, 4 芯, AWG26, 无卤 PUR • 描述: Ethernet, 屏蔽, PROFINET	YM2D24-300EA1MRJA	6045311
安装支架或安装板			
	• 描述: 安装支架	安装支架	4068061
设备保护和设备保养			
	• 描述: 用于 TIC102 的晴雨防护罩	晴雨防护罩	4068062

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com