SICK.COM




DATABLAD

EXE-09D0340A020

deTem
Flerstråliga ljusbommar

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

FLERSTRÅLIGA LJUSBOMMAR

EXE-09D0340A020

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
EXE-09D0340A020	1097719

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/deTem

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Produktversion	deTem4 Core Ex
Användningsområde	Explosionsfarliga områden
Ex-godkännande	ATEX för gas: II 2 G Ex db IIB T6 Gb ATEX för damm: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X NFPA 70/NEC 500 klass I, div. 1, grupp C och D NFPA 70/NEC 500 klass II, div. 1, grupp E, F och G NFPA 70/NEC 500 klass III, div. 1
Funktionsprincip	Sändare/mottagare
Systemdel	Mottagare
Antal strålar	3
Strålavstånd	400 mm
Responstid	20 ms
Synkronisering	Optisk synkronisering
Leveransomfattning	Mottagare i explosionsskyddad kapsling med anslutningskabel, 30 m 2 handtag, inklusive skruvar Test rod with 30 mm diameter Säkerhetsanvisning Monteringsanvisning Operating instructions on USB stick Beroende på nationella föreskrifter och riktlinjer kan man behöva installera en ledningsförskruvning. Ledningsförskruvningen finns som tillbehör.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

Typ	Typ 4 (IEC 61496-1)
Säkerhetsintegritetsnivå	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (ISO 13849-1)
Prestandanivå	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (genomsnittlig sannolikhet för en farlig felfunktion per timme.)	3×10^{-9}
T_M (användningstid)	20 år (ISO 13849-1)

Säker status i vid funktionsfel	Minst en OSSD har fallit

GRÄNSSNITT

Systemanslutning	Anslutningskabel, 5 ledare
Kabellängd	30 m
Ledardiameter	5 mm
Ledartvärsnitt	0,34 mm²
Indikeringsdon	LEDs

ELSYSTEM

Skyddsklass	III (IEC 61140)
Matningsspänning U_V	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) [1]
Restvåg	≤ 10 % [2]
Elförbrukning	≤ 150 mA
Effektförbrukning	≤ 4,32 W (DC)
Säkerhetsutgångar (OSSDs)	2 PNP-halvledare, kortslutningssäkra, överledningsövervakat [3]
PÅ-status, kopplingsspänning HIGH	24 V DC (U_V – 2,25 V DC ... U_V)
AV-status, kopplingsspänning LÅG	≤ 2 V DC
Strömbelastning per OSSD	≤ 300 mA

[1] Den externa spänningsförsörjningen måste överbrygga ett kortvarigt strömavbrott på 20 ms enligt EN 60204-1. Lämpliga nätdelar finns hos SICK som tillbehör.

[2] Inom gränserna för U_V.

[3] Gäller för spänningar i området mellan –30 V och +30 V.

MEKANIK

Mått	Se måttskiss
Husarea	161,8 mm x 142,1 mm
Material	
Hölje	Aluminium-pressprofil
Vikt	37,72 kg (± 50 g)

OMGIVNINGSDATA

IP-klassning	IP65 (IEC 60529) IP66 (IEC 60529)
Omgivningstemperatur under drift	–20 °C ... +55 °C
Lagringstemperatur	–30 °C ... +70 °C
Luftfuktighet	15 % ... 95 %, ej kondenserande
Vibrationstålighet	5 ... 150 Hz, 3,5 mm / 1 g (EN 60068-2-6)
Stöttålighet	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
Klass	3M4 (IEC TR 60721-4-3)

ÖVRIGA UPPGIFTER

Ljustyp	Nära infraröd (NIR), osynlig

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓

IECEx certificate	✓
cULus certificate	✓

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1097719

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence