SICK.COM



DATABLAD

IME12-04BPSZC0K

IME
Induktiva givare

SICK
Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

INDUKTIVA GIVARE

IME12-04BPSZC0K

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
IME12-04BPSZC0K	1040763

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/IME

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Konstruktion	Metriskt
Huskonstruktion	Kort byggform
Gängstorlek	M12 x 1
Diameter	Ø 12 mm
Kopplingsavstånd S_n	4 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	3,24 mm
Installation i metall	Skärmad
Kopplingsfrekvens	2.000 Hz
Anslutningstyp	Kontakt M12, 4-polig
Kopplingsutgång	PNP
Kopplingsutgång detalj	PNP
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	DC 3-ledare
IP-klassning	IP67 [1]
Leveransomfattning	Fästmuttrar, mässing, förnicklade (2 x)

[1] Enligt EN 60529.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Restvåg	≤ 10 %
Spänningsbortfall	≤ 2 V [1]
Tidsfördröjning innan tillgänglighet	≤ 100 ms

[1] Vid I_a max.

[2] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

[3] Från Sr.

Hysteres	5 % ... 15 %
Reproducerbarhet	≤ 2 % [2] [3]
Temperaturdrift (från S_r)	± 10 %
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Kontinuerlig ström I_a	≤ 200 mA
Ingen lastström	≤ 10 mA
Kortslutningsskydd	✓
Tillslagsimpulsundertryckning	✓
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift	–25 °C ... +75 °C
Husmaterial	Mässing, förnicklat
Material, aktiv yta	Plast, PA 66
Husets längd	46 mm
Effektiv gänglängd	29 mm
Max. åtdragningsvridmoment	≤ 12 Nm
UL-File-Nr.	NRKH.E181493

[1] Vid I_a max.

[2] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

[3] Från Sr.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	1.735 år
DC_{avg}	0 %

REDUKTIONSFAKTORER

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Stål St37 (Fe)	1
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,8
Aluminium (al)	Ca 0,45
Koppar (Cu)	Ca 0,4
Mässing (Ms)	Ca 0,4

MONTERINGSINFORMATION


Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
B	24 mm
C	12 mm
D	12 mm
F	32 mm


CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MONTERINGSINFORMATION SKÄRMAD MONTERING







ANSLUTNINGSTYP



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-007



MÅTTRITNING IME12 KORT BYGGFORM, STICKKONTAKT, SKÄRMAD



Mått i mm
① Anslutning
② Indikeringslysdiod
③ Fästmutter (2x), NV 17, metall

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1040763

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence