SICK.COM



DATALEHTI

BCV08-L1KM03P200

VarioLine
Vaijerivetoanturit

SICK Sensor Intelligence



VAIJERIVETOANTURIT

BCV08-L1KM03P200

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
BCV08-L1KM03P200	6084943

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/VarioLine

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$ (vaarallinen keskimääräinen vikaantumisaika)	850 vuotta (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Tässä on kysymyksessä vakiotuote, eikä mikään konedirektiivin mukainen turvakomponentti. Laskenta perustuu rakenneosien nimelliskuormitukseen, keskimääräiseen ympäristölämpötilaan 40 °C, käyttötiheyteen 8760 h/a. Kaikkia elektronisia vikoja pidetään vaarallisina vikoina. Katso lisätietoja asiakirjasta nro 8015532.

SUORITUSKYKY

Mitta-alue	0 m ... 3 m
Enkooderit	Absoluuttianturit
Resoluutio (vaijeriveto + anturi)	0,06 mm [1] [2]
Toistotarkkuus	≤ 0,3 mm [3]
Lineaarisuus	≤ ± 2 mm [3]
Hystereesi	≤ 1,2 mm [3]

[1] Kuvatut arvot ovat pyöristettyjä arvoja.

[2] Malliesimerkki: BCV08, jossa PROFINET: 230 mm (vaijerivetopituus kierrosta kohden - ks. mekaaniset tiedot): 262.144 (asemamäärä kierrosta kohden) = 0,001 mm (yhdistelmän vaijeriveto + anturi resoluutio).

[3] Arvo viittaa vaijerivetomekaniikkaan.

LIITÄNNÄT

Tietoliikenneliitäntä	- / Jännite
Signaalin tyyppi	Analoginen (jännite)

SÄHKÖLAITTEISTO

Liitäntätyyppi	Johto, Säteissuuntainen, 1,5 m
Syöttöjännite	19 V DC ... 33 V DC
Käyttövirta	≤ 80 mA (ilman kuormaa)

MEKANIIKKA

Paino	0,7 kg
Materiaali, mittausvaijeri	Ruostumaton teräs 1.4401
Mittausvaijerin halkaisija	0,81 mm
Materiaali, kotelo, vaijerivetomekaniikka	Ruostumaton teräs 1.4301
Jousen palautusvoima	8 N ... 10 N [1]
Vaijerin pituus kierrosta kohden	230 mm
Vaijerivetomekaniikan käyttöikä	Typ. 1.000.000 Syklit [2] [3]
Todellinen vaijerivetopituus	3,2 m
Säätönopeus	4 m/s
Asennettu anturi	ACM36, ACM36-L1K0-K01, 6039752
Asennettu mekaniikka	MRA-V080-103D3, 5347779

[1] Nämä arvot mitataan ympäristölämpötilassa 25 °C. Muissa lämpötiloissa voi ilmetä poikkeavuuksia.


[2] Keskiarvot, jotka riippuvat kuormituksen tyypistä.

[3] Käyttöikä riippuu kuormituksen tyypistä. Vaikuttavia tekijöitä ovat: ympäristöolosuhteet, asennustilanne, käytetty mitta-alue, liikenopeus sekä kiihdytys.

YMPÄRISTÖTIEDOT


Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 61000-6-2 ja EN 61000-6-4 mukaan
Kotelointiluokka	IP60, Asennettu mekaniikka IP65, Enkooderit
Toimintalämpötila-alue	–30 °C ... +70 °C

MITTAPIIRROS




Mitat millimetreinä (mm)

ANSCHLUSSBELEGUNG



Väri	Signaali
Vihreä	+ 24 V
Valkoinen	Lähtö
Ruskea	0 V

KAAVIOT MONIKIERROS, JÄNNITELÄHTÖ



parametrialueen (α) on oltava vähintään 10°

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/6084943

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence