



UE43-3AR2D2

UE43-3AR

ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

тип	артикул
UE43-3AR2D2	6034565

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/UE43-3AR

подробные технические данные

Параметры техники безопасности

Класс надежности	SIL 3 (IEC 61508)
Категория	Категория 4 (EN ISO 13849)
Уровень производительности	PL e (EN ISO 13849)
Значение V_{10d}	3 x 10 ⁵ циклов срабатывания (AC-15, 230 V, I = 5 A) 2 x 10 ⁶ циклов срабатывания (DC-15, 230 V, I = 2 A) 7 x 10 ⁶ циклов срабатывания (DC-13, 24 V, I = 1 A)
PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час)	1,30 x 10 ⁻⁸ (EN ISO 13849)
T_M (заданная продолжительность работы)	20 лет (EN ISO 13849)
Категория останова	0 (EN 60204-1)

Электрика - Эксплуатационные параметры

Напряжение питания	A1, A2
Выходная токопроводящая линия > 25 В перем. тока/60 В пост. тока, Выходная токопроводящая линия ≤ 25 В перем. тока/60 В пост. тока	PELV, PELV или SELV
Напряжение питания U_V	A1, A2 24 V AC/DC (20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC)
Остаточная пульсация	(≤ 2,4 V _{SS}) ¹⁾
Потребляемая мощность	(≤ 2,8 VA (AC)) (≤ 1,3 W (DC))
Категория перенапряжения	II
Расчетное напряжение на изоляции U_i	300 V AC
Максимально допустимое импульсное напряжение U_{имп}	4 kV
Испытательное напряжение	2 kV (50 Hz) (EN 60439-1)

¹⁾ В режиме постоянного тока, в пределах U_E.

Электрика - Управляющее напряжение: S11

Управляющее напряжение	22 V DC (19,2 V DC ... 40 V DC)
Управляющий ток	≤ 250 mA

Электрика - Входные контуры: S12, S52, S22

Входное напряжение	22 V DC (19,2 V DC ... 26,6 V DC)
Входной ток	25 mA ≤ 100 mA
Сопротивление провода	≤ 70 Ω

Электрика - Входные контуры: S34

Входное напряжение	22 V DC (19,2 V DC ... 26,6 V DC)
Входной ток	5 mA
Сопротивление провода	≤ 25 Ω
Время сброса	Автоматически ≤ 350 ms

Электрика - Выходные токопроводящие линии: 13/14, 23/24, 33/34, 41/42

Время задержки возврата реле	(≤ 10 ms) ¹⁾
Количество цепей разблокировки (нормально открытый)	3, важный для безопасности
Количество сигнальных токопроводящих линий (нормально закрытый)	1, не относится к безопасности
Тип контакта	C принудительным управлением
Материал контактов	Серебряный сплав, тонкое золочение
Напряжение переключения	
Цепь разблокировки	5 V AC/DC ... 300 V AC/DC
Сигнальная цепь	5 V AC/DC ... 300 V AC/DC
Допустимая нагрузка по току	
Цепь разблокировки	10 mA ... 8 A
Сигнальная цепь	10 mA ... 8 A
Категория потребления	AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1)
Расчетный рабочий ток (расчетное рабочее напряжение)	4 A (230 V AC) 360 циклов срабатывания/ч 4 A (24 V DC) 3600 циклов срабатывания/ч
Частота переключения	≤ 3600/ч
Срок службы механических компонентов (контакты реле)	1 x 10 ⁷ циклов срабатывания
Срок службы электрических компонентов (контакты реле)	1 x 10 ⁶ циклов срабатывания

¹⁾ K1/K2.

Механика


Размеры (Ш x В x Г)	22,5 mm x 114 mm x 96,5 mm
Степень загрязнения	3 (EN 50178)
Вес	0,27 kg

Классификации

ECLASS 5.0	27371990
------------	----------


ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 8.1	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	41113704

Габаритный чертеж Защитное реле



Размеры, мм

Схема соединений



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com