SICK.COM



DATABLAD

IHM06-04NPSVW2K

IMM
Induktiva givare

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

INDUKTIVA GIVARE

IHM06-04NPSVW2K

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
IHM06-04NPSVW2K	1104512

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/IMM

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Konstruktion	Cylinderformad
Huskonstruktion	Kort byggform
Diameter	Ø 6,5 mm
Kopplingsavstånd S_n	4 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	3,24 mm
Installation i metall	Oskärmad
Kopplingsfrekvens	3.500 Hz
Anslutningstyp	Kabel, 3-ledare, 2 m
Kopplingsutgång	PNP
Kopplingsutgång detalj	PNP
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	DC 3-ledare
IP-klassning	IP67 [1]
Särskilda kännetecken	Visuell inställningsindikering

[1] Enligt EN 60529.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC
Restvåg	≤ 20 % [1]
Spänningsbortfall	≤ 2 V [2]
Tidsfördröjning innan tillgänglighet	≤ 80 ms

[1] Från U_v.

[2] Vid Ia = 200 mA.

[3] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

Hysteres	1 % ... 10 %
Reproducerbarhet	≤ 2 % [3]
Temperaturdrift (från S_r)	≤ 10 %
EMC	EN 60947-5-2
Kontinuerlig ström I_a	≤ 200 mA
Kabelmaterial	PVC
Ledararea	0,25 mm²
Ledardiameter	Ø 3,7 mm
Kortslutningsskydd	✓
Tillslagsimpulsundertryckning	✓
Stöt och vibrationståglighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift	–25 °C ... +70 °C
Husmaterial	Rostfritt stål V2A, DIN 1.4305 / AISI 303
Material, aktiv yta	Plast, LCP
Husets längd	31,5 mm
UL-File-Nr.	NRKH.E348498

[1] Från U_V.

[2] Vid Ia = 200 mA.

[3] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	1.330 år
DC_{avg}	0 %
T_M (användningstid)	20 år

KOMMUNIKATIONSGRÄNSSNITT

Kommunikationsgränssnitt	IO-Link V1.1
Kommunikationsgränssnitt detalj	COM2 (38,4 kBaud)
Cykeltid	10,4 ms
Processdatalängd	1 Byte
Processdatastruktur	Bit 0 = Sr reached Bit 1 = Sa reached

REDUKTIONSFAKTORER

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Stål St37 (Fe)	1
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,75
Aluminium (al)	Ca 0,5
Koppar (Cu)	Ca 0,43
Mässing (Ms)	Ca 0,54

MONTERINGSINFORMATION


Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
A	6,5 mm
B	18 mm
C	6,5 mm
D	12 mm

E	8 mm
F	32 mm

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MONTERINGSINFORMATION MONTERING MED FÄSTE BEF-KH-M06



Sensortyp	Monteringshållare	Utskjutande del (P)	Max. åtdragningsvridmoment (M_{max})
IHM06-04N****** IHM06-06N******	BEF-KH-M06, artikelnr 2101067	≥ 4 mm	≤ 0,6 Nm

MONTERINGSINFORMATION FIXERING MED STÄLLSKRUV





① aktiv yta
② Rekommenderad ställskruv: M3, platt spets
③ Indikeringslysdiod

Sensortyp	Monteringsområde (L)	Max. åtdragningsvridmoment (M_{max})
IHM06-04N*****K	8 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N***T0K	8 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm


Sensortyp	Monteringsområde (L)	Max. åtdragningsvridmoment (M_{max})
IHM06-04N*****S	8 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-04N***T0S	8 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N*****K	12 mm ... 21 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N***T0K	12 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N*****S	12 mm ... 32 mm	≤ 0,4 Nm
IHM06-06N***T0S	12 mm ... 42 mm	≤ 0,4 Nm

MONTERINGSINFORMATION ICKE-PLANOMONTERING






ANSLUTNINGSSCHEMA CD-001




RESPONSKURVA




All dimensions in mm (inch)

FUNKTIONSPRINCIP INSTÄLLNINGSINDIKERING



MÅTTRITNING IHM06 KORT KONSTRUKTION, INTE SKÄRMAD, KABEL



Mått i mm
① Anslutning
② funktionsindikering

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1104512

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence