SICK.COM



SCHEDA TECNICA

BCV08-L1KM03P200

VarioLine
Encoder a fune

SICK Sensor Intelligence



ENCODER A FUNE

BCV08-L1KM03P200

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipo	Cod. art.
BCV08-L1KM03P200	6084943

Altre varianti di dispositivo e accessori su www.sick.com/VarioLine

DATI TECNICI IN DETTAGLIO

GRANDEZZE CARATTERISTICHE RELATIVAMENTE ALLE TECNICHE DI SICUREZZA

$MTTF_D$ (intervallo di tempo medio fino al verificarsi di un guasto pericoloso)	850 anni (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Questo prodotto è di tipo standard e non è un componente di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine. Calcolo sulla base del carico nominale dei componenti, temperatura ambiente media 40 °C, frequenza d'esercizio 8.760 h/a. Tutti i guasti elettronici vengono letti come guasti pericolosi. Per maggiori informazioni vedere il documento n. 8015532.

PRESTAZIONE

Campo di misura	0 m ... 3 m
Encoder	Encoder assoluto
Risoluzione (fune + encoder)	0,06 mm [1] [2]
Ripetibilità	≤ 0,3 mm [3]
Linearità	≤ ± 2 mm [3]
Isteresi	≤ 1,2 mm [3]

[1] I valori raffigurati sono arrotondati.

[2] Calcolo esemplificativo sull'esempio del BCV08 con PROFINET: 230 mm (lunghezza estrazione fune per rotazione: vedere dati meccanici): 262.144 (numero di passi per rotazione) = 0,001 mm (risoluzione della combinazione fune + encoder).

[3] Il valore si riferisce alla meccanica a fune.

INTERFACCE

Interfaccia di comunicazione	- / Tensione
Tipo di segnale	Analogico (tensione)

COMPONENTI ELETTRICI

Tipo di collegamento	Cavo, radiale, 1,5 m
Tensione di alimentazione	19 V DC ... 33 V DC

Corrente d'esercizio	≤ 80 mA (senza carico)

MECCANICA

Peso	0,7 kg
Materiale, fune di misura	Acciaio inox 1.4401
Diametro fune di misura	0,81 mm
Materiale, alloggiamento meccanica a fune	Acciaio inox 1.4301
Forza di trazione della molla	8 N ... 10 N [1]
Lunghezza estrazione fune per rotazione	230 mm
Durata meccanica a fune	Typ. 1.000.000 Cicli [2] [3]
Effettiva lunghezza estrazione fune	3,2 m
Velocità di regolazione	4 m/s
Encoder montato	ACM36, ACM36-L1K0-K01, 6039752
Meccanica montata	MRA-V080-103D3, 5347779

[1] Questi valori sono misurati con temperatura ambiente 25 °C. Per altre temperature possono verificarsi variazioni.


[2] Valori medi dipendenti dal tipo di carico.

[3] La durata dipende dal tipo di carico. Fattori d'influsso: condizioni ambientali, situazione di montaggio, campo di misura utilizzato, velocità di passaggio e accelerazione.

DATI AMBIENTALI


EMC	A norma EN 61000-6-2 ed EN 61000-6-4
Grado di protezione	IP60, Meccanica montata IP65, Encoder
Campo della temperatura d'esercizio	–30 °C ... +70 °C

DISEGNO QUOTATO




Quote in mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



Colore	Segnale
Verde	+ 24 V
Bianco	Uscita
Marrone	0 V

DIAGRAMMI MT, USCITA DI TENSIONE



L’intervallo di parametrizzazione (α) deve essere pari ad almeno 10°

Ulteriori informazioni nonché accessori corrispondenti, esempi di applicazione e download di modelli quotati CAD, istruzioni per l’uso e software sono disponibili all’indirizzo www.sick.com/6084943

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN BREVE

SICK è un'azienda tecnologica leader a livello mondiale per soluzioni di sensori intelligenti soluzioni per l'automazione industriale integrate. Le nostre tecnologie dettano standard globali e rendono i tuoi processi industriali più efficienti, sicuri e sostenibili, sia nella logistica che nella produzione.

SICK unisce l'intelligenza dei sensori con la comprensione del settore e i servizi di consulenza certificati. Offriamo la base ideale per soluzioni di automazione scalabili e personalizzate, creando valore aggiunto lungo l'intera catena di creazione del valore. La vicinanza ai nostri clienti è più che una mera promessa: insieme, miglioriamo la produttività, aumentiamo la qualità, proteggiamo la salute e la sicurezza e garantiamo che il futuro sia sostenibile. Il tutto con empatia e fiducia.

Dal 1946 SICK sviluppa tecnologie innovative con passione e spirito pionieristico. Grazie alla rete globale di esperti in circa 40 paesi, SICK è presente in tutto il mondo e sempre nelle tue vicinanze.
La sede principale dell'azienda si trova a Waldkirch, presso Friburgo, in Germania. I nostri clienti traggono vantaggio dalla nostra comprensione dei requisiti locali e mondiali, che traduciamo in soluzioni personalizzate.

SICK
Sensor Intelligence