SICK.COM



DATABLAD

BCV08-L1KM03P200

VarioLine
Dragvajergivare

SICK Sensor Intelligence



DRAGVAJERGIVARE

BCV08-L1KM03P200

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
BCV08-L1KM03P200	6084943

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/VarioLine

TEKNISKA DATA I DETALJ

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$ (medeltid till farligt funktionsavbrott)	850 år (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Denna produkt är en standardprodukt och är ingen säkerhetskomponent enligt definition i maskindirektivet. Beräkning baserad på nominell komponentlast, genomsnittlig omgivningstemperatur 40°C, användningsfrekvens 8760h/a. Alla elektroniska funktionsbortfall betraktas som farliga funktionsbortfall. Ytterligare information finns i dokument nr. 8015532.

PRESTANDA

Mätområde	0 m ... 3 m
Pulsgivare	Absolutgivare
Upplösning (dragvajer + pulsgivare)	0,06 mm [1] [2]
Repeterbarhet	≤ 0,3 mm [3]
Linearitet	≤ ± 2 mm [3]
Hysteres	≤ 1,2 mm [3]

[1] De avbildade värdena är avrundade.

[2] Räkneexempel baserat på BCV08 med PROFINET: 230 mm (vajerutdragslängd per varv - se Mekaniska data): 262 144 (stegtal per varv) = 0,001 mm (upplösning av kombinationen dragvajer + pulsgivare).

[3] Värdet avser dragvajermekanik.

GRÄNSSNITT

Kommunikationsgränssnitt	- / Spänning
Signaltyp	Analog (spänning)

ELSYSTEM

Anslutningstyp	Kabel, vinklad, 1,5 m
Matningsspänning	19 V DC ... 33 V DC
Driftsström	≤ 80 mA (utan last)

MEKANIK

Vikt	0,7 kg
Material, mätvajer	Rostfritt stål 1.4401
Mätvajer diameter	0,81 mm
Material, hus vajermekanik	Rostfritt stål 1.4301
Fjäderåtergångskraft	8 N ... 10 N [1]
Vajerutdragslängd per varv	230 mm
Livslängd vajermekanik	Typ. 1.000.000 Cykler [2] [3]
Faktisk vajerutdragslängd	3,2 m
Omställningshastighet	4 m/s
Monterad pulsgivare	ACM36, ACM36-L1K0-K01, 6039752
Monterad mekanik	MRA-V080-103D3, 5347779

[1] Dessa värden mäts vid en omgivningstemperatur på 25 °C. Avvikelser är därför möjliga vid andra temperaturer.


[2] Medelvärden som är beroende av typen av belastning.

[3] Livslängden beror på belastning. Påverkande faktorer: miljövillkor, monteringssituation, tillämpat mätområde, hastighet samt acceleration.

OMGIVNINGSDATA


EMC	Enligt EN 61000-6-2 och EN 61000-6-4
IP-klassning	IP60, monterad mekanik IP65, Pulsgivare
Driftstemperaturområde	–30 °C ... +70 °C

MÅTTRITNING




Mått i mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



Färg	Signal
Grön	+ 24 V
Vit	Utgång
Brun	0 V

DIAGRAM MULTITURN, SPÄNNINGSUTGÅNG



Parameterområdet (α) måste vara minst 10°

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6084943

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence