SICK.COM



数据表

HTB18-P4A2BB

H18 Sure Sense
光电传感器

SICK Sensor Intelligence



图片可能存在偏差

光电传感器

HTB18-P4A2BB

订购信息

类型	订货号
HTB18-P4A2BB	1073431

其他设备规格和配件请访问： www.sick.com/H18_Sure_Sense

详细技术参数

产品特点

工作原理	漫反射光电传感器
工作原理详细信息	背景抑制功能
尺寸(宽 x 高 x 深)	16.2 mm x 48.5 mm x 31.8 mm
外壳形状（光束出口）	复合安装
螺丝直径（外壳）	M18
紧固方式	M18，接头/侧面 (24.1 ~ 25.4 mm)
外壳颜色	蓝色
最大开关距离	5 mm ... 300 mm [1]
感应距离	5 mm ... 150 mm [2]
光源种类	可见红光
光源	PinPoint-LED [3]
光点尺寸（距离）	7 mm (300 mm)
轴长	631 nm
设置	
电位计，右	感应距离
电位计，左	无
特殊特征	信号强度指示灯

[1] 具有 90% 漫反射比的扫描对象（以 DIN 5033 标准白为基准）.

[2] 6% 漫反射的扫描对象（以 DIN 5033 标准黑为基准）.

[3] 平均使用寿命：100,000 小时，T_U = +25 °C.

机械/电子参数

供电电压	10 V DC ... 30 V DC
残余纹波	< 5 V_{ss} [1]
电流消耗	≤ 20 mA [2]
开关量输出	PNP
开关功能	补偿量
开关类型	明/暗切换
开关量输出详情	
开关量输出 Q1	PNP, 亮通
开关量输出 Q2	PNP, 暗通
输出电流 $I_{max.}$	≤ 100 mA
响应时间	≤ 0.5 ms [3]
开关频率	1,000 Hz [4]
连接类型	插头，M12，4 针
导线材料	塑料, PVC
保护电路	A [5] B [6] D [7]
防护等级	III
重量	18 g
外壳材料	塑料, VISTAL®
材料、光学元件	塑料, PMMA
外壳防护等级	IP67 IP69K
供货范围	紧固螺母 (1x)，M18，塑料，黑色，扁平
电磁兼容性（EMC）	EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定（电磁兼容性）（电磁辐射防护等级 A）。在住宅区使用时，可能造成电磁辐射干扰。)
运行环境温度	–40 °C ... +65 °C
仓库环境温度	–40 °C ... +75 °C
UL 文件编号	E189383

[1] 不得超过或低于 U_V 公差.

[2] 无信号强度指示灯和负荷显示.

[3] 信号传输时间（电阻负载时）.

[4] 亮暗对比度为 1:1 时.

[5] A = U_V 接口（已采取反极性保护措施）.

[6] B = 具有反极性保护的输入端和输出端.

[7] D = 抗过载电流和短路保护输出端.

安全技术参数

$MTTF_D$	523.9 年
DC_{avg}	0 %

接口类型/接口分配


连接类型	插头，M12，4 针
连接方式详细信息	

导线材料	塑料
接口分配	
BN 1	+ (L+)
WH 2	Q_2
BU 3	- (M)
BK 4	Q_1

证书

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

尺寸图




尺寸单位：mm
① 黄色 LED 指示灯：光接收状态
② 绿色 LED 指示灯：状态指示灯
③ 安装孔 M3
④ 用于安装转接环的弹簧锁（可另行订购）
⑤ 电位计（如已选）或 LED 指示灯

尺寸，单位为 mm (inch)	接收器		发射器	
–	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)


尺寸，单位为 mm (inch)	接收器		发射器	
HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	3.5 (0.14)	0.0 (0.0)

可调性




① 黄色 LED 指示灯：光接收状态
② 绿色 LED 指示灯：状态指示灯
③ 信号强度指示灯

接口分配，见技术数据表：连接类型/引脚分配




M12 插头，4 针，A 编码

特征曲线




① 触发感应距离，基于黑色，6% 漫反射
② 触发感应距离，基于灰色，18% 漫反射
③ 触发感应距离，基于白色，90% 漫反射

光点尺寸




触发感应距离图表



Sensing range　Sensing range max.

① 触发感应距离，基于黑色，6% 漫反射
② 触发感应距离，基于灰色，18% 漫反射
③ 触发感应距离，基于白色，90% 漫反射

功能



更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1073431

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence