SICK.COM



DATENBLATT

OD2000-1301T15

OD2000
Displacement-Sensoren

SICK Sensor Intelligence



DISPLACEMENT-SENSOREN

OD2000-1301T15

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
OD2000-1301T15	6074382

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/OD2000

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Messbereich	60 mm ... 200 mm [1]
Wiederholpräzision	4 µm [2] [3] [4]
Linearität	± 140 µm [2] [4] [5]
Ansprechzeit	≥ 0,533 ms [6]
Messfrequenz	≤ 7,5 kHz
Ausgabezeit	≥ 0,1333 ms
Sendestrahl	
Lichtsender	Laser, rot
Typ. Lichtfleckgröße (Distanz)	Ø 300 µm (130 mm)
Laserkenndaten	
Normative Referenz	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014
Laserklasse	1 [7] [8]
Zusatzfunktion	Einstellbarer Mittelwert- oder Medianfilter Schaltmodi: Distanz zum Objekt (DtO) / Schaltfenster / Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB) Einlernbarer Digitalausgang Invertierbarer Digitalausgang Einlernbarer Analogausgang Invertierbarer Analogausgang Umschaltbarer Analogausgang (mA / V)

[1] 6 % ... 90 % Remission; bei Standardeinstellungen.

[2] Messung auf 60 % Remission (Keramik, weiß).

[3] Mittelwerteinstellung: 512, Median: 31, Messfrequenz: 5 kHz, in der Mitte des Messbereichs, bei statischer Messung.

[4] Min. Aufwärmzeit von 30 Minuten beachten.

[5] Bei T = +25° C, bei konstanten Rahmenbedingungen.

[6] Abhängig von der eingestellten Mittelwertbildung oder Empfindlichkeit.

[7] Sichtbar, Wellenlänge: 655 nm, max. mittlere Leistung: 0,39 mW, max. Pulsleistung: 0,39 mW, max. Pulsdauer: 5 ms.

[8] Nicht absichtlich in den Laserstrahl starren. Den Laserstrahl nicht auf die Augen von Personen richten.

	Multifunktionseingang: Sender aus / Haltefunktionen / deaktiviert Abschalten des Displays Sperren der Bedienoberfläche Displayanzeige um 180° drehbar Alarmfunktion Kantenhöhensprung Zeitfunktionen (ON/OFF-delay, 1-shot) region of interest
Sicherheitstechnische Kenngrößen	
$MTTF_D$	107 Jahre
DC_{avg}	0%

[1] 6 % ... 90 % Remission; bei Standardeinstellungen.

[2] Messung auf 60 % Remission (Keramik, weiß).

[3] Mittelwerteinstellung: 512, Median: 31, Messfrequenz: 5 kHz, in der Mitte des Messbereichs, bei statischer Messung.

[4] Min. Aufwärmzeit von 30 Minuten beachten.

[5] Bei T = +25° C, bei konstanten Rahmenbedingungen.

[6] Abhängig von der eingestellten Mittelwertbildung oder Empfindlichkeit.

[7] Sichtbar, Wellenlänge: 655 nm, max. mittlere Leistung: 0,39 mW, max. Pulsleistung: 0,39 mW, max. Pulsdauer: 5 ms.

[8] Nicht absichtlich in den Laserstrahl starren. Den Laserstrahl nicht auf die Augen von Personen richten.

SCHNITTSTELLEN

IO-Link	✓ , IO-Link V1.1
Funktion	Prozessdaten, Parametrierung, Diagnose, Datenhaltung
Datenübertragungsrate	230,4 kbit/s (COM3), Prozessdatenlänge 6 Byte, min. Zykluszeit 0,7 ms
Digitaleingang	In_1 Nutzbar als Sender Aus, Trigger für Haltefunktionen oder deaktiviert
Digitalausgang	
Anzahl	2 [1]
Art	PNP/NPN, wählbar
Maximaler Ausgangsstrom I_A	≤ 100 mA
Analogausgang	
Anzahl	1
Art	Stromausgang / Spannungsausgang
Funktion	Wählbar
Strom	4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
Spannung	0 V ... 10 V, > 10.000 Ω
Auflösung	16 bit

[1] PNP/PP: HIGH = UV > 13,5 V / LOW = UV < 8 V; NPN: HIGH = UV < 8 V / LOW = UV > 13,5 V.

ELEKTRIK

Versorgungsspannung U_B	DC 18 V ... 24 V, ± 10 %, inklusive Restwelligkeit [1]
Leistungsaufnahme	1,5 W, bei 24 V DC [2]
Aufwärmzeit	< 30 min
Anzeige	OLED Display, Status-LEDs
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (EN 50178)
Elektrische Sicherheit	IEC 61010-1 AMD 1:2016-12
Anschlussart	Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, A-codiert, 30 cm

[1] Grenzwerte, verpolsicher.

[2] Ohne Last, bei +20° C.

MECHANIK

Abmessungen (B x H x T)	27 mm x 60 mm x 50 mm
Bedienelemente	4 Tasten
Gehäusematerial	Kunststoff (PBT)
Frontscheibenmaterial	Kunststoff (PMMA)
Gewicht	90 g

UMGEBUNGSDATEN


Umgebungstemperatur Betrieb	–10 °C ... +50 °C, Betriebstemperatur bei U_V = 24 V
Umgebungstemperatur Lager	–20 °C ... +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	35 % ... 85 %
Temperaturdrift	84 µm/K
Typ. Fremdlichtunempfindlichkeit	Künstliches Licht: ≤ 3.000 lx [1] Sonnenlicht: ≤ 10.000 lx
Schwingfestigkeit	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27

[1] Bei stetiger Objektverschiebung im Messbereich.

ZERTIFIKATE


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

INTERFERENZDIAGRAMM




Maße in mm
① Optische Achse Sender und Empfänger
② Interferenzbereich
③ Maße in mm
④ Distanz in mm

MAßZEICHNUNG




Maße in mm
Aufbau und Geräteabmessungen, Maßeinheit: mm (Zoll), Dezimaltrennzeichen: Punkt
① Befestigungsbohrungen M4
② Lüftungsöffnung (nicht verdecken)
③ Gerätenullpunkt (Distanz = 0 mm)
④ Geräteleitung (Länge: 300 mm) mit Stecker, M12, 5-polig, A-codiert
⑤ Mitte optische Achse, Empfänger (Gerätetyp OD2000-350, OD2000-700)
⑥ Mitte optische Achse, Empfänger (Gerätetyp OD2000-245)
⑦ Mitte optische Achse, Empfänger (Gerätetyp OD2000-130)
⑧ Mitte optische Achse, Empfänger (Gerätetyp OD2000-050)
⑨ Mitte optische Achse, Empfänger (Gerätetyp OD2000-030)
⑩ Mitte optische Achse, Sender
⑪ Status-LEDs
⑫ Bedienelemente
⑬ Display

ANSCHLUSSSCHEMA




① braun
② weiß
③ blau
④ schwarz
⑤ grau

LICHTFLECKGRÖßE TYPISCHE LICHTFLECKGRÖßE OD2000-1301T15



Maßeinheit: mm (inch), Dezimaltrennzeichen: Punkt

LINEARITÄT



① Typische Linearitätsabweichung in mm (inch)
② Distanz in mm (inch)
③ Weiß 60 % Remissionsgrad
④ Schwarz 9,5 % Remissionsgrad
⑤ Edelstahl

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/6074382

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence