SICK.COM



FICHE TECHNIQUE

SBL-08D12-KC10

Boîtes de jonction passives
Connecteurs et câbles

SICK Sensor Intelligence



CONNECTEURS ET CÂBLES

SBL-08D12-KC10

INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
SBL-08D12-KC10	6028397

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse www.sick.com/Boîtes_de_jonction_passives

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie de commutation	PNP
Nombre d'emplacements	8
Type de raccordement emplacements	M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur femelle
Type de raccordement raccord de tronc	Extrémité de câble ouverte
Câble de connexion	10 m, 19 fils, PUR, sans halogène
Diamètre de câble	9,3 nm
Couleur de câble	Noir
Section du conducteur	3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm²
Vitesse de déplacement	3,33 m/s
Accélération	≤ 5 m/s²
Couple de serrage	
Emplacements	0,5 Nm
Tension de mesure	≤ 30 V
Charge électrique	11 A
Catégorie de surtension	III
Température de service	
En mouvement	–25 °C ... +80 °C
En position fixe	–50 °C ... +80 °C
Mode chaîne porte-câble	–25 °C ... +60 °C
Indice de protection	IP67 [1]
Contenu de la livraison	Avec 2 capuchons et 10 étiquettes


[1] Uniquement à l'état vissé avec pendant adéquat.


CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

PLAN COTÉ





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn
[5] wht/yel
[6] yel/brn
[7] wht/gra
[8] gra/brn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra
[5] pnk
[6] red
[7] sw
[8] vio

Dimensions en mm (inch)

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous www.sick.com/6028397

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours prés de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.

SICK
Sensor Intelligence